

Instructions for Use

Mayer's Hematoxylin Solution

Procedure No. MHS

IVD CE

Millipore
Sigma**Intended Use**

Mayer's Hematoxylin Solution is commonly used after immunohistochemistry or cytochemistry staining as a nuclear counterstain. It may also be used for standard hematoxylin and eosin (H&E) staining, but it is more commonly used where acid alcohol differentiation, or exposure to alcohol, might destroy the stained cytoplasmic component.³ Mayer's Hematoxylin Solution is formulated without alcohol, and as such will not dissolve out AEC (3-amino-9-ethylcarbazole), alkaline phosphatase/Fast Red chromogen or other soluble colored products. Mayer's Hematoxylin Solutions are for "In Vitro Diagnostic Use". For professional use only. The data obtained from this manual qualitative procedure is used for the determination of chromatin in nuclei of human specimens. This data can be used as an aid to diagnosis of certain clinical conditions or pathophysiological states and should be reviewed in conjunction with other clinical diagnostic tests or information.

Hematoxylin, a common nuclear stain, is isolated from an extract of logwood.¹ The first successful biologic application of hematoxylin was described by Bohmer in 1865.¹ Mayer introduced his formulation in 1903.² Since then numerous formulations have appeared. Of these, Harris', Gill's, Mayer's and Weigert's have retained popularity. Before hematoxylin can be used as a nuclear stain, it must be oxidized to hematein and combined with a metallic ion (mordant). Most successful mordants have been salts of aluminum or iron.

Generally, hematoxylin solutions are classified as progressive or regressive based on dye concentration. Progressive stains (e.g., Mayer's hematoxylin) have a lower concentration of dye and selectively stain nuclear chromatin without staining cytoplasmic structures. The desired intensity is a function of time. If staining times are excessive, a progressive stain might act similarly to a regressive stain solution. Staining with progressive stains generally requires more time than staining with regressive stains. Regressive stains (e.g. Harris hematoxylin) color all stainable tissue components (nuclear and cytoplasmic) intensely. To arrive at the correct staining response, excess dye must be removed from the tissue section. After sufficient differentiation, a properly destained section will demonstrate nuclear staining, but will not stain cytoplasmic structures.

The final step in hematoxylin staining is the "blueing" of the tissue section. Initially tissue sections are colored either purple or a reddish purple. After exposure to alkaline solutions (warm tap water [if slightly alkaline], dilute ammonia water, Scott's tap water substitute, or lithium carbonate), the tissue section takes on the characteristic blue color of a hematoxylin stained slide.

Reagents

Mayer's Hematoxylin Solution (Cat. No. MHS: MHS16-500ML; MHS32-1L; MHS80-2.5L; MHS128-4L)

Certified hematoxylin (1.0 g/L), C.I. 75290, sodium iodate (0.2 g/L), aluminum ammonium sulfate-12 H₂O (50 g/L), chloral hydrate (50 g/L) and citric acid (1 g/L).

Special Materials Required but Not Provided

- Eosin Y Solution Counterstains:
Alcoholic (Cat. No. HT110116-500ML; HT110132-1L; HT110180-2.5L; HT110128-4L)
Aqueous (Cat. No. HT1102: HT110216-500ML; HT110232-1L; HT110280-2.5L; HT1102128-4L)
OR Alcoholic with Phloxine (Cat. No. HT1103: HT110316-500ML; HT110332-1L; HT110380-2.5L; HT1103128-4L)
- Reagent Alcohol (Cat. No. R8382-1GA) OR Ethanol, 100%
- Scott's Tap Water Substitute Concentrate (Cat. No. S5134-6x1000ML)
- Xylene or Xylene Substitute
- Microscope, microscope slides, coverslips, and staining dishes

Storage and Stability

Store reagent at room temperature (18–26°C) protected from light. Reagent is stable until expiration date shown on the label. Do not return used solution to stock bottle.

Deterioration

Discard if staining times becomes excessive or solution turns brown.

Preparation

Filter Mayer's Hematoxylin Solution before each use. Solution is then ready to use.

Precautions

These IVDs are intended for in vitro diagnostic use in a clinical laboratory environment. These IVDs are for professional use by qualified personnel only. Sigma-Aldrich IVDs may be operated by laboratory personnel who are trained to handle human specimens that can be infectious, use microscopes and other laboratory equipment and have color perception and visual acuity to distinguish colors and other objects under a microscope.

Normal precautions exercised in handling laboratory reagents should be followed. Dispose of waste observing all local, state, provincial or national regulations.

Procedure**Specimen Collection**

No known test method can offer complete assurance that blood samples or tissue will not transmit infection. Therefore, all blood derivatives or tissue specimens should be considered potentially infectious.

Standard histology texts provide necessary details for specimen collection and storage.^{4,5}

Notes

- The times given in the insert are approximate. Personal preferences will vary and the times can be adjusted to suit personal preferences. Stain solutions which are heavily used will lose their staining powers and the staining times should be lengthened or new solutions should be used.⁶
- Dilute alkaline solutions may be used in place of warm running tap water. This will shorten the time needed for the staining procedure. If using a dilute alkali solution, be sure to wash slides an additional 2–3 minutes in running tap water before proceeding to Eosin staining.
- Some tap water supplies are acidic and unsuitable for use in the "blueing" portion of this procedure. If tap water is acidic, use a dilute alkaline solution.
- Purple or red-brown nuclei are indicative of inadequate "blueing".
- If eosin staining is excessive, nuclear staining may be masked. Proper eosin staining will demonstrate a 3-tone effect. To increase differentiation of eosin, extend time in alcohols or use a first alcohol with a higher water content. The times in the alcohols may be adjusted to obtain the proper degree of Eosin staining.
- Filter working stain solution daily. Rotate alcohols and xylene/xylene substitute daily.
- Adding new stock to depleted working solutions of Mayer's Hematoxylin or Eosin is not recommended.
- Avoid excessive water carry-over into Mayer's Hematoxylin.
- Positive control slides should be included in each run.

Procedure**Procedure 1: Hematoxylin and Eosin Staining**

1. Prepare a 95% alcohol solution by adding 5 mL deionized water to 95 mL Reagent Alcohol or Ethanol (100%).
2. Deparaffinize to water or fix and hydrate frozen sections.
3. Stain in Mayer's Hematoxylin Solution for 15 minutes.
4. Rinse in warm running tap water for 15 minutes.
5. Place in distilled water for 30 seconds.
6. If Alcoholic Eosin is to be used, place in Reagent Alcohol, 95% for 30 seconds.
7. Place in Eosin Y Solution Counterstain, Alcoholic, Aqueous or Alcoholic with Phloxine for 30 – 60 seconds.
8. Dehydrate and clear through 2 changes each of 95% Reagent Alcohol, Reagent Alcohol, and xylene for 2 minutes each.
9. Mount with resinous mounting medium.

Procedure 2: Nuclear Counterstain for Special Stains

1. Complete individual staining procedure.
2. Rinse in deionized water.
3. Stain in Mayer's Hematoxylin Solution 1–5 minutes.
4. Rinse in running tap water or dilute alkaline solution until nuclei are blue.
5. Rinse in deionized water.
6. If any portion of the stain is alcohol soluble, mount in aqueous mounting media. If stain is alcohol insoluble, dehydrate in alcohol, clear in xylene or xylene substitute and mount in resinous mounting media.

Performance Characteristics**Expected Results**

Nuclear chromatin should be blue. Nucleoli should be visible. Cytoplasm will display various shades of pink to pink-orange (depending upon the counterstain used) and red blood cells will be red.

If observed results vary from expected results, please contact Sigma-Aldrich Technical Service for assistance.

Analytical Performance Characteristics

The analytical performance results for the given tests conducted on all target structures, confirm 100% sensitivity, specificity, and repeatability.

Cat. No	Product Description	Target	Intra-assay Specificity	Intra-assay Sensitivity	Inter-assay Specificity	Inter-assay Sensitivity
MHS	Mayer's Hematoxylin Solution	Nuclei	3 of 3	3 of 3	3 of 3	3 of 3

Warnings and Hazards

Refer to Safety Data Sheet and product labeling for any updated risk, hazard or safety information.

MHS16, MHS32, MHS80, MHS128:

H331: Toxic if inhaled.

P261: Avoid breathing dust/ fume/ gas/ mist/ vapors/ spray.

P271: Use only outdoors or in a well-ventilated area.

P304 + P340 + P311: IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a POISON CENTER/ doctor.

P403 + P233: Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.

P405: Store locked up.

P501: Dispose of contents/ container to an approved waste disposal plant.

If during the use of this device or as a result of its use, a serious incident has occurred, please report it to the manufacturer and/or its authorized representative and to your national authority.

Symbol Definitions

Symbols as defined in EN ISO 15223-1:2021

	Manufacturer		Catalogue Number
	Consult Instructions for Use		Batch Code
	Authorized Representative in the European Community/ European Union		European Union Declaration of Conformity (defined in IVDR 2017/746)
	Use-by Date		In vitro diagnostic medical device
	Temperature Limit		Caution
	Date of Manufacture		Importer

References

- Conn's Biological Stains, 10th ed., RW Horobin and JA Kiernan, Editors, Taylor & Francis, NY, 2002, pp 17
- Histopathologic Technic and Practical Histochemistry, 3rd ed., RD Lillie, Editor. McGraw-Hill, New York, 1965, p 175
- Theory and Practice of Histological Techniques, Edited by Bancroft JD and Gamble, M, Churchill Livingstone, New York, 2002, p127
- Theory and Practice of Histotechnology, 2nd ed., Sheehan DC, Hrapchak BB, Editors, CV Mosby Co, St Louis (MO) 1980
- Laboratory Methods in Histotechnology of the Armed Forces Institute of Pathology, 4th ed., Prophet EB, Mills B, Arrington JB and Sabin LH, Editors, American Registry of Pathology, Washington DC 1992
- Theory and Practice of Histological Techniques, Edited by Bancroft JD and Gamble, M, Churchill Livingstone, New York, 2002, p129

Contact Information


To place an order, please visit our web site at SigmaAldrich.com. For Technical Service, please visit the tech service page on our web site at SigmaAldrich.com/techservice.

Revision History

Rev. 5.0	2016
Rev. 6.0	2022
Rev. 7.0	2022 Transferred to new template with current branding. Specified for professional use in intended use and precautions. Moved aid to diagnosis statement to intended use. Revised intended use to align with IVDR guidelines. Updated Material Safety Data Sheet to Safety Data Sheet. Updated contact information. Removed instruction to follow CLSI for specimen collection. Removed EN 980 and changed to EN ISO 15223-1:2021 for symbols. Added adverse event contact information. Updated literature references. Added a revision history table. Added Warnings and Hazards.



The Initial M and Sigma-Aldrich are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources.



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover,
Germany



Merck KGaA,
64271 Darmstadt,
Germany

© 2022 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All rights reserved.

The life science business of Merck KGaA, Darmstadt, Germany operates as MilliporeSigma in the U.S. and Canada.

Anweisungen für den Gebrauch

Mayer-Hämatoxylin-Lösung

Verfahren Nr. MHS**Verwendungszweck**

Mayer-Hämatoxylinlösung wird üblicherweise nach immunhistochemischen oder zytochemischen Färbungen als Kerngegenfärbung verwendet. Sie kann auch für die Standard-Hämatoxylin- und Eosinfärbung (H&E) verwendet werden, wird aber eher dort eingesetzt, wo eine saure Alkoholdifferenzierung oder die Einwirkung von Alkohol die gefärbte zytoplasmatische Komponente zerstören könnte.³ Mayer-Hämatoxylin-Lösung ist ohne Alkohol formuliert und löst daher AEC (3-Amino-9-Ethylcarbazol), alkalische Phosphatase/Fast Red Chromogen oder andere lösliche Farbprodukte nicht heraus. Mayer-Hämatoxylin-Lösungen sind zur „In-vitro-Diagnose“ bestimmt. Nur für den professionellen Gebrauch. Die mit diesem manuellen qualitativen Verfahren gewonnenen Daten werden für die Bestimmung von Chromatin in Kernen von menschlichen Proben verwendet. Diese Daten können als Hilfsmittel für die Diagnose bestimmter klinischer Zustände oder pathophysiologischer Zustände verwendet werden und sollten in Verbindung mit anderen klinischen diagnostischen Tests oder Informationen geprüft werden.

Hämatoxylin, ein gebräuchliches Kernfärbemittel, wird aus einem Extrakt aus Rundholz isoliert.¹ Die erste erfolgreiche biologische Anwendung von Hämatoxylin wurde von Bohmer¹ im Jahr 1865 beschrieben.¹ Mayer stellte seine Formel im Jahr 1903 vor.² Seitdem sind zahlreiche Formeln entstanden. Von diesen sind die von Harris, Gill, Mayer und Weigert nach wie vor beliebt. Bevor Hämatoxylin als Kernfärbemittel verwendet werden kann, muss es zu Hämatoxin oxidiert und mit einem Metallion (Beizmittel) kombiniert werden. Die erfolgreichsten Beizmittel sind Aluminium- oder Eisensalze.

Im Allgemeinen werden Hämatoxylinlösungen auf der Grundlage der Farbstoffkonzentration als progressiv oder regressiv eingestuft. Progressive Färbungen (z. B. Mayers Hämatoxylin) haben eine geringere Farbstoffkonzentration und färben selektiv das Kernchromatin, ohne dabei die zytoplasmatischen Strukturen zu färben. Die gewünschte Intensität ist eine Funktion der Zeit. Wenn die Färbezeiten zu lang sind, kann eine progressive Färbelösung ähnlich wirken wie eine regressive Färbelösung. Das Färben mit progressiver Färbung erfordert im Allgemeinen mehr Zeit als das Färben mit regressiver Färbung. Regressive Färbungen (z. B. Harris-Hämatoxylin) färben alle färbbaren Gewebeteile (Kern- und Zytoplasma) intensiv. Um die richtige Färbereaktion zu erzielen, muss überschüssiger Farbstoff aus dem Gewebschnitt entfernt werden. Nach ausreichender Differenzierung zeigt ein ordnungsgemäß entfärbter Schnitt eine Kernfärbung, aber keine Färbung der zytoplasmatischen Strukturen.

Der letzte Schritt bei der Hämatoxylinfärbung ist die „Blaufärbung“ des Gewebschnitts. Zu Beginn sind die Gewebschnitte entweder violett oder rötlich-violett gefärbt. Nach Einwirkung alkalischer Lösungen (warmes Leitungswasser [wenn leicht alkalisch], verdünntes Ammoniakwasser, Scott's Leitungswasserersatz oder Lithiumcarbonat) nimmt der Gewebschnitt die charakteristische blaue Farbe eines mit Hämatoxylin gefärbten Objektträgers an.

Reagenzien**Mayer-Hämatoxylin-Lösung** (Kat. Nr. MHS: MHS16-500ML; MHS32-1L; MHS80-2.5L; MHS128-4L)

Zertifiziertes Hämatoxylin (1,0 g/l), C.I. 75290, Natriumjodat (0,2 g/l), Aluminiumammoniumsulfat • 12 H₂O (50 g/l), Chloralhydrat (50 g/l) und Zitronensäure (1 g/l).

Spezielle Materialien, die erforderlich sind, aber nicht zur Verfügung gestellt werden

- Eosin-Y-Lösung Gegenfärbungen:
Alkoholisch (Kat. Nr. HT1101: HT110116-500ML; HT110132-1L; HT110180-2.5L; HT1101128-4L)
Wasserhaltig (Kat. Nr. HT1102: HT110216-500ML; HT110232-1L; HT110280-2.5L; HT1102128-4L);
ODER alkoholisch mit Phloxin (Kat. Nr. HT1103: HT110316-500ML; HT110332-1L; HT110380-2.5L; HT1103128-4L)
- Reagenzalkohol (Kat. Nr. R8382-1GA) ODER Ethanol, 100 %
- Scott's Leitungswasser-Ersatzkonzentrat (Kat. Nr. S5134-6x100ML)
- Xylol oder Xylofersatz
- Mikroskop, Objektträger, Deckgläser und Färbeschalen

Lagerung und Stabilität

Reagenz bei Raumtemperatur (18-26 °C) und vor Licht geschützt lagern. Das Reagenz ist bis zu dem auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatum haltbar. Geben Sie die gebrauchte Lösung nicht in die Vorratsflasche zurück.

Zerfall

Entsorgen, wenn die Färbezeit zu lang wird oder die Lösung braun wird.

Vorbereitung

Filtern Sie die Mayer-Hämatoxylin-Lösung vor jedem Gebrauch. Die Lösung ist dann gebrauchsfertig.

Vorsichtsmaßnahmen

Diese IVDs sind für die In-vitro-Diagnostik in einer klinischen Laborumgebung bestimmt. Diese IVDs sind nur für den professionellen Gebrauch durch qualifiziertes Personal bestimmt. Die IVDs von Sigma-Aldrich können von Laborpersonal bedient werden, das im Umgang mit menschlichen Proben, die infektiös sein können, geschult ist, Mikroskope und andere Laborgeräte bedienen kann und über eine Farbwahrnehmung und Sehschärfe verfügt, um Farben und andere Objekte unter dem Mikroskop zu unterscheiden.

Beim Umgang mit Laborreagenzien sind die üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Entsorgen Sie den Abfall unter Einhaltung aller örtlichen, staatlichen, regionalen oder nationalen Vorschriften.

Verfahren**Probenentnahme**

Keine bekannte Testmethode kann vollständige Sicherheit bieten, dass Blutproben oder Gewebe keine Infektion übertragen. Daher sollten alle Blutzerivate oder Gewebsproben als potenziell infektiös betrachtet werden.

Standardtexte zur Histologie liefern die notwendigen Details zur Probenentnahme und -lagerung.^{4,5}

Anmerkungen

- Die in der Beilage angegebenen Zeiten sind Richtwerte. Persönliche Präferenzen können variieren und die Zeiten können an die persönlichen Präferenzen angepasst werden. Stark benutzte Färbelösungen verlieren ihre Färbeleistung und die Färbezeiten sollten verlängert oder neue Lösungen verwendet werden.⁶
- Verdünnte Laugen können anstelle von warmem, fließendem Leitungswasser verwendet werden. Dies verkürzt die Zeit, die für das Färbeverfahren benötigt wird. Bei Verwendung einer verdünnten Alkalilösung müssen die Objektträger vor der Eosinfärbung zusätzlich 2-3 Minuten unter fließendem Leitungswasser gewaschen werden.
- Manche Leitungswässer sind sauer und eignen sich nicht für den „Bläugungsteil“ dieses Verfahrens. Wenn das Leitungswasser säurehaltig ist, verwenden Sie eine verdünnte Lauge.
- Violette oder rotbraune Kerne deuten auf eine unzureichende „Bläuung“ hin.
- Bei übermäßiger Eosinfärbung kann die Kernfärbung überdeckt werden. Eine korrekte Eosinfärbung zeigt einen 3-Ton-Effekt. Um die Differenzierung von Eosin zu erhöhen, verlängern Sie die Zeit in Alkoholen oder verwenden Sie einen ersten Alkohol mit einem höheren Wassergehalt. Die Zeiten in den Alkoholen können angepasst werden, um den richtigen Grad der Eosinfärbung zu erreichen.
- Filtern Sie die Arbeitsfärbelösung täglich. Wechseln Sie Alkohole und Xylol/Xylo-Ersatz täglich.
- Es wird nicht empfohlen, verbrauchte Mayer-Hämatoxylin- oder Eosin-Arbeitslösungen mit neuem Material zu ergänzen.
- Vermeiden Sie übermäßige Wasserverschleppung in Mayer-Hämatoxylin.
- In jedem Durchlauf sollten auch Positivkontroll-Objektträger verwendet werden.

Verfahren**Verfahren 1: Hämatoxylin- und Eosinfärbung**

1. Bereiten Sie eine 95%ige Alkohollösung vor, indem Sie 5 mL entionisiertes Wasser zu 95 mL Reagenzalkohol oder Ethanol (100 %) hinzufügen.
2. Gefrorene Schnitte zu Wasser entparaffinieren oder fixieren und hydrieren.
3. Färbung in Mayer-Hämatoxylin-Lösung für 15 Minuten.
4. Unter fließendem Leitungswasser 15 Minuten lang abspülen.
5. Für 30 Sekunden in destilliertes Wasser legen.
6. Wenn alkoholisches Eosin verwendet werden soll, 30 Sekunden lang in Reagenzalkohol (95 %) einlegen.
7. In Eosin-Y-Lösung, alkoholisch, wasserhaltig oder alkoholisch mit Phloxin 30-60 Sekunden lang gegenfärbaren.
8. Dehydratisieren und klären Sie die Probe durch jeweils 2 Wechsel von 95%igem Reagenzalkohol, Reagenzalkohol und Xylol für jeweils 2 Minuten.
9. Mit harzhaltigem Trägermaterial einbetten.

Verfahren 2: Kern-Gegenfärbung für Spezialfärbungen

1. Individuelle Färbeverfahren abschließen.
2. Mit deionisiertem Wasser abspülen.
3. Färbung in Mayer-Hämatoxylin-Lösung für 1-5 Minuten.
4. In fließendem Leitungswasser oder verdünnter alkalischer Lösung spülen, bis die Kerne blau sind.
5. Mit deionisiertem Wasser abspülen.
6. Wenn ein Teil der Färbung alkohollöslich ist, in wasserhaltigem Einbettungsmittel einbetten. Wenn die Färbung alkoholunlöslich ist, in Alkohol dehydrieren, in Xylol oder Xyloersatz klären und in harzhaltige Einbettungsmittel einbetten.

Leistungsmerkmale**Erwartete Ergebnisse**

Das Kernchromatin sollte blau sein. Die Nukleoli sollten sichtbar sein. Das Zytoplasma zeigt je nach verwendeter Gegenfärbung verschiedene Schattierungen von rosa bis rosa-orange und die roten Blutkörperchen sind rot.

Wenn die beobachteten Ergebnisse von den erwarteten Ergebnissen abweichen, wenden Sie sich bitte an den Technischen Service von Sigma-Aldrich, um Unterstützung zu erhalten.

Analytische Leistungsmerkmale

Die Ergebnisse der analytischen Leistung für die gegebenen Tests, die für alle Zielstrukturen durchgeführt wurden, bestätigen eine 100%ige Sensitivität, Spezifität und Wiederholbarkeit.

Kat. Nr.	Beschreibung des Produkts	Ziel	Intra-Assay-Spezifität	Intra-Assay-Empfindlichkeit	Inter-Assay-Spezifität	Inter-Assay-Empfindlichkeit
MHS	Mayer-Hämatoxylin-Lösung	Kerne	3 von 3	3 von 3	3 von 3	3 von 3

Warnungen und Gefahren

Aktuelle Risiko-, Gefahren- und Sicherheitsinformationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt und auf der Produktkennzeichnung.

MHS16, MHS32, MHS80, MHS128:

H331: Giftig beim Einatmen.

P261: Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dämpfe/Spray möglichst nicht einatmen.

P271: Nur im Freien oder an einem gut belüfteten Ort verwenden.

P304 + P340 + P311: BEI EINATMUNG: Bringen Sie die Person an die frische Luft und sorgen Sie dafür, dass sie bequem atmen kann. Rufen Sie eine GIFTNOTRUFZENTRALE oder einen Arzt an.

P403 + P233: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter luftdicht verschlossen halten.

P405: Verschlossen aufbewahren.

P501: Inhalt/Behälter bei einer zugelassenen Abfallentsorgungsanlage entsorgen.

Wenn während der Verwendung dieses Geräts oder als Folge seiner Verwendung ein schwerwiegender Zwischenfall eingetreten ist, melden Sie dies bitte dem Hersteller und/oder seinem bevollmächtigten Vertreter sowie Ihrer nationalen Behörde.

Symbol-Definitionen

Symbole gemäß der Definition in EN ISO 15223-1:2021

	Hersteller		Katalognummer
	Gebrauchsanweisung beachten		Chargencode
	Bevollmächtigter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft/ Europäischen Union		Konformitätserklärung der Europäischen Union (definiert in IVDR 2017/746)
	Verfallsdatum		Medizinisches In-vitro-Diagnosegerät
	Temperatur-Grenzwert		Vorsicht
	Datum der Herstellung		Importeur

Referenzen

- Conn's Biological Stains, 10th ed., RW Horobin and JA Kiernan, Editors, Taylor & Francis, NY, 2002, pp 17
- Histopathologic Technic and Practical Histochemistry, 3rd ed., RD Lillie, Editor. McGraw-Hill, New York, 1965, S. 175
- Theory and Practice of Histological Techniques, Edited by Bancroft JD and Gamble, M, Churchill Livingstone, New York, 2002, p127
- Theory and Practice of Histotechnology, 2nd ed., Sheehan DC, Hrapchak BB, Editors, CV Mosby Co, St Louis (MO) 1980
- Laboratory Methods in Histotechnology of the Armed Forces Institute of Pathology, 4th ed., Prophet EB, Mills B, Arrington JB and Sabin LH, Editors, American Registry of Pathology, Washington DC 1992
- Theory and Practice of Histological Techniques, Edited by Bancroft JD and Gamble, M, Churchill Livingstone, New York, 2002, p129

Kontaktinformationen

Um eine Bestellung aufzugeben, besuchen Sie bitte unsere Website unter SigmaAldrich.com.
Für den technischen Service besuchen Sie bitte unsere Website unter SigmaAldrich.com/techservice.

Revisionshistorie

Rev. 5.0	2016
Rev. 6.0	2022
Rev. 7.0	2022 <p>Die neue Vorlage mit aktuellem Branding wurde angewandt. In Verwendungszweck und Vorsichtsmaßnahmen wurde die Nennung der gewerblichen Verwendung hinzugefügt. Die Aussage über die Hilfe bei der Diagnose wurde in den Verwendungszweck verschoben. Überarbeitung des Verwendungszwecks zur Angleichung an die IVDR-Richtlinien. Materialsicherheitsdatenblatt wurde in Sicherheitsdatenblatt geändert. Kontaktinformationen wurden aktualisiert. Die Anweisung, CLSI für die Probenentnahme zu befolgen, wurde entfernt. EN 980 wurde gestrichen und in EN ISO 15223-1:2021 für Symbole geändert. Kontaktinformationen für unerwünschte Ereignisse wurden hinzugefügt. Literaturhinweise wurden aktualisiert. Eine Tabelle zur Revisionshistorie wurde hinzugefügt. Zusätzliche Warnungen und Gefahren.</p>



The Initial M and Sigma-Aldrich are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources.



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover,
Germany
+1(314) 771-5765



Merck KGaA,
64271 Darmstadt,
Germany

Mode d'emploi

Solution d'hématoxyline de Mayer

Procédure n° MHS

**Utilisation prévue**

La solution d'hématoxyline de Mayer est couramment utilisée après une coloration immunohistochimique ou cytochimique comme contre-colorant nucléaire. Elle peut également être utilisée pour la coloration standard à l'hématoxyline et à l'éosine (H&E), mais elle est plus couramment utilisée lorsque la différenciation par l'alcool et l'acide, ou l'exposition à l'alcool, risque de détruire le composant cytoplasmique coloré.³ La solution d'hématoxyline de Mayer est formulée sans alcool et ne dissout donc pas l'AEC (3-amino-9-éthylcarbazole), la phosphatase alcaline/le chromogène Fast Red ou d'autres produits colorés solubles. Les solutions d'hématoxyline de Mayer sont destinées à un « usage en diagnostic *in vitro* ». À usage professionnel uniquement. Les données obtenues avec cette procédure qualitative manuelle sont utilisées pour mettre en évidence la chromatine dans les noyaux d'échantillons humains. Ces données peuvent être utilisées comme aide au diagnostic de certaines affections cliniques ou états physiopathologiques et doivent être examinées en association avec d'autres tests de diagnostic clinique et d'autres informations.

L'hématoxyline est un colorant nucléaire courant, isolé à partir du bois de campêche.¹ La première application biologique réussie de l'hématoxyline a été décrite par Bohmer en 1865.¹ Mayer a présenté sa formulation en 1903.² Depuis, de nombreuses formulations ont fait leur apparition. Parmi celles-ci, les plus connues sont celles de Harris, de Gill, de Mayer et de Weigert. Avant de pouvoir utiliser l'hématoxyline comme colorant nucléaire, elle doit être oxydée en hématoxyne et combinée à un ion métallique (mordant). Les mordants les plus efficaces sont les sels d'aluminium ou de fer.

En général, les solutions d'hématoxyline sont classées en tant que colorations progressives ou régressives en fonction de la concentration de colorant. Les colorations progressives (par exemple, l'hématoxyline de Mayer) ont une concentration plus faible de colorant et colorent la chromatine nucléaire de manière sélective sans colorer les structures cytoplasmiques. L'intensité souhaitée est fonction du temps. Si les temps de coloration sont excessifs, une coloration progressive pourrait agir de la même manière qu'une solution de coloration régressive. Les colorations progressives nécessitent généralement plus de temps que les colorations régressives. Les colorations régressives (par exemple, l'hématoxyline de Harris) colorent intensément tous les composants tissulaires pouvant être colorés (structures nucléaires et cytoplasmiques). Pour obtenir une réponse de coloration correcte, l'excès de colorant doit être éliminé de la coupe de tissu. Après une différenciation suffisante, une coupe correctement décolorée présentera une coloration nucléaire, mais les structures cytoplasmiques ne seront pas colorées.

L'étape finale de la coloration à l'hématoxyline est le « bleuissement » de la coupe de tissu. Au départ, les coupes de tissus sont colorées en violet ou en violet rougeâtre. Après exposition à des solutions alcalines (eau du robinet tiède [si elle est légèrement alcaline], eau ammoniaque diluée, substitut à l'eau courante de Scott ou carbonate de lithium), la coupe de tissu prend la couleur bleue caractéristique d'une lame colorée à l'hématoxyline.

Réactifs

Solution d'hématoxyline de Mayer (réf. MHS : MHS16-500ML ; MHS32-1L ; MHS80-2.5L ; MHS128-4L)

Hématoxyline certifiée (1,0 g/l), C.I. 75290, iodate de sodium (0,2 g/l), sulfate d'aluminium et d'ammonium • 12 H2O (50 g/l), hydrate de chloral (50 g/l) et acide citrique (1 g/l).

Matériel spécial requis mais non fourni

- Contre-colorants à base de solution d'éosine Y :
 - Alcoolique (réf. HT1101 : HT110116-500ML ; HT110132-1L ; HT110180-2.5L ; HT1101128-4L)
 - Aqueuse (réf. HT1102 : HT110216-500ML ; HT110232-1L ; HT110280-2.5L ; HT1102128-4L)
 - OU** Alcoolique avec phloxine (réf. HT1103 : HT110316-500ML ; HT110332-1L ; HT110380-2.5L ; HT1103128-4L)
- Alcool de qualité réactif (réf. R8382-1GA) OU éthanol, 100 %
- Concentré de substitut à l'eau courante de Scott (réf. S5134-6x100ML)
- Xylène ou substitut du xylène
- Microscope, lames de microscope, lamelles couvre-objet et cuves de coloration

Conservation et stabilité

Conserver le réactif à température ambiante (entre 18 et 26 °C) à l'abri de la lumière. Le réactif est stable jusqu'à la date limite d'utilisation indiquée sur l'étiquette. Ne pas remettre la solution utilisée dans son flacon.

Détérioration

Jeter si les temps de coloration deviennent excessifs ou si la solution devient marron.

Préparation

Filtrer la solution d'hématoxyline de Mayer avant chaque utilisation. La solution est alors prête à être utilisée.

Précautions

Ces dispositifs médicaux de diagnostic *in vitro* sont destinés à être utilisés en diagnostic *in vitro* au sein de laboratoires de biologie médicale. Ces dispositifs médicaux de diagnostic *in vitro* sont destinés à un usage professionnel par un personnel qualifié uniquement. Les dispositifs médicaux de diagnostic *in vitro* de Sigma-Aldrich peuvent être utilisés par le personnel de laboratoire formé à la manipulation d'échantillons humains potentiellement infectieux, à l'utilisation de microscopes et d'autres équipements de laboratoire et possédant une perception des couleurs et une acuité visuelle permettant de distinguer les couleurs ainsi que les autres objets au microscope.

Suivre les précautions habituelles lors de la manipulation de réactifs de laboratoire. Éliminer les déchets en respectant toutes les réglementations locales et nationales.

Procédure**Prélèvement des échantillons**

Aucune méthode de test connue ne peut totalement garantir que les échantillons de sang ou de tissus ne transmettront pas d'infection. Par conséquent, tous les produits sanguins ou échantillons de tissus doivent être considérés comme potentiellement infectieux.

Les textes de référence en histologie fournissent tous les détails nécessaires pour le prélèvement et la conservation des échantillons.^{4,5}

Remarques

- Les temps indiqués dans la notice sont approximatifs. Les préférences personnelles varient et les temps peuvent donc être ajustés en fonction des préférences personnelles. Les solutions de coloration fortement utilisées perdront leur pouvoir colorant et les temps de coloration devront être allongés ou de nouvelles solutions devront être préparées.⁶
- Des solutions alcalines diluées peuvent être utilisées à la place de l'eau du robinet tiède. Cela raccourcira le temps nécessaire à la procédure de coloration. En cas d'utilisation d'une solution alcaline diluée, veiller à laver les lames pendant 2 à 3 minutes supplémentaires sous l'eau du robinet avant de procéder à la coloration à l'éosine.
- Dans certains établissements, l'eau du robinet est acide et ne convient pas à l'étape de « bleuissement » de cette procédure. Si l'eau du robinet est acide, utiliser une solution alcaline diluée.
- Des noyaux de couleur violette ou rouge brun indiquent un « bleuissement » inadéquate.
- Si la coloration à l'éosine est excessive, il est possible que la coloration des noyaux soit masquée. Une coloration à l'éosine adéquate présente un effet à 3 tons. Pour augmenter la différenciation de l'éosine, prolonger le temps dans les alcools ou bien utiliser un premier alcool avec une teneur en eau plus élevée. Les temps dans les alcools peuvent être ajustés pour obtenir le degré approprié de coloration à l'éosine.
- Filtrer la solution de coloration de travail tous les jours. Faire une rotation quotidienne des alcools et du xylène/du substitut de xylène.
- Il n'est pas recommandé d'ajouter de la solution d'hématoxyline de Mayer ou d'éosine inutilisée aux solutions de travail d'hématoxyline de Mayer ou d'éosine épuisées.
- Éviter tout transfert excessif d'eau dans l'hématoxyline de Mayer.
- Des lames de contrôle positives doivent être incluses dans chaque série.

Procédure**Procédure 1 : coloration à l'hématoxyline et à l'éosine**

1. Préparer une solution d'alcool à 95 % en ajoutant 5 ml d'eau déionisée à 95 ml d'alcool de qualité réactif ou d'éthanol (à 100 %).
2. Déparaffiner dans de l'eau ou bien fixer et réhydrater les coupes congelées.
3. Colorer dans la solution d'hématoxyline de Mayer pendant 15 minutes.
4. Rincer sous l'eau du robinet tiède pendant 15 minutes.
5. Placer dans de l'eau distillée pendant 30 secondes.
6. Si de l'éosine alcoolique doit être utilisée, placer dans de l'alcool de qualité réactif à 95 % pendant 30 secondes.
7. Placer dans une solution de contre-coloration à l'éosine Y, alcoolique, aqueuse ou alcoolique avec phloxine pendant 30 à 60 secondes.
8. Déshydrater et éclaircir pendant 2 minutes dans chacun des 2 bains d'alcool de qualité réactif à 95 %, dans chacun des 2 bains d'alcool de qualité réactif et dans chacun des 2 bains de xylène.
9. Procéder au montage avec un milieu de montage à base de résine.

Procédure 2 : contre-coloration nucléaire pour les colorations spéciales

1. Réaliser la procédure de coloration individuelle.
2. Rincer à l'eau déionisée.
3. Colorer dans la solution d'hématoxyline de Mayer pendant 1 à 5 minutes.
4. Rincer sous l'eau du robinet ou dans une solution alcaline diluée jusqu'à ce que les noyaux soient bleus.
5. Rincer à l'eau déionisée.
6. Si une partie de la coloration est soluble dans l'alcool, procéder au montage avec un milieu de montage aqueux. Si la coloration est insoluble dans l'alcool, déshydrater dans de l'alcool, éclaircir au xylène ou avec un substitut du xylène et procéder au montage avec un milieu de montage à base de résine.

Caractéristiques de performance**Résultats attendus**

La chromatine nucléaire doit être bleue. Les nucléoles doivent être visibles. Le cytoplasme présentera différentes nuances de rose à rose orangé (selon la contre-coloration utilisée) et les globules rouges seront rouges.

Si les résultats observés diffèrent des résultats attendus, contacter le service technique de Sigma-Aldrich pour obtenir de l'aide.

Caractéristiques de performance analytique

Les résultats des performances analytiques pour les tests concernés effectués sur toutes les structures cibles confirment une sensibilité, une spécificité et une répétabilité de 100 %.

Réf.	Description du produit	Cible	Spécificité intra-série	Sensibilité intra-série	Spécificité inter-séries	Sensibilité inter-séries
MHS	Solution d'hématoxyline de Mayer	Noyaux	3 sur 3	3 sur 3	3 sur 3	3 sur 3

Avertissements et risques

Se reporter à la fiche de données de sécurité et à l'étiquetage du produit pour obtenir des informations mises à jour concernant les risques, les dangers et la sécurité.

MHS16, MHS32, MHS80, MHS128 :

H331 : Toxique par inhalation.

P261 : Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P304 + P340 + P311 : EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P403 + P233 : Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P405 : Garder sous clef.

P501 : Éliminer le contenu/récipient dans un centre de traitement des déchets agréé.

Si, au cours de l'utilisation de ce dispositif ou à la suite de son utilisation, un incident grave se produit, le signaler au fabricant et/ou à son représentant agréé ainsi qu'aux autorités nationales compétentes.

Définition des symboles

Symboles tels que définis dans la norme EN ISO 15223-1:2021

	Fabricant		Référence catalogue
	Consulter le mode d'emploi		Numéro du lot
	Représentant agréé dans la Communauté européenne/ l'Union européenne		Déclaration de conformité de l'Union européenne (définie dans le règlement 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic <i>in vitro</i>)
	Date limite d'utilisation		Dispositif médical de diagnostic <i>in vitro</i>
	Limites de température		Attention
	Date de fabrication		Importateur

Références

1. Conn's Biological Stains, 10th ed., RW Horobin and JA Kiernan, Editors, Taylor & Francis, NY, 2002, pp 17
2. Histopathologic Technic and Practical Histochemistry, 3rd ed., RD Lillie, Editor. McGraw-Hill, New York, 1965, p 175.
3. Theory and Practice of Histological Techniques, Edited by Bancroft JD and Gamble, M, Churchill Livingstone, New York, 2002, p127
4. Theory and Practice of Histotechnology, 2nd ed., Sheehan DC, Hrapchak BB, Editors, CV Mosby Co, St Louis (MO) 1980
5. Laboratory Methods in Histotechnology of the Armed Forces Institute of Pathology, 4th ed., Prophet EB, Mills B, Arrington JB and Sabin LH, Editors, American Registry of Pathology, Washington DC 1992
6. Theory and Practice of Histological Techniques, Edited by Bancroft JD and Gamble, M, Churchill Livingstone, New York, 2002, p129

Coordinnées

Pour passer commande, consulter notre site Web à l'adresse SigmaAldrich.com. Pour le service technique, consulter la page du service technique sur notre site Web à l'adresse SigmaAldrich.com/techservice.

Historique des révisions

Rév. 5.0	2016
Rév. 6.0	2022
Rév. 7.0	2022

Transfert vers un nouveau modèle avec l'image de marque actuelle. Précision de l'usage professionnel dans l'utilisation prévue et les précautions. Déplacement de la déclaration relative à l'aide au diagnostic vers l'utilisation prévue. Révision de l'utilisation prévue afin de l'aligner sur les recommandations de la réglementation relative aux dispositifs médicaux de diagnostic *in vitro*. Remplacement du texte « Material Safety Data Sheet » par « Safety Data Sheet » dans la version anglaise. Mise à jour des coordonnées. Suppression de l'instruction indiquant de suivre les normes et recommandations du CLSI pour prélèvement des échantillons. Remplacement de la norme EN 980 par la norme EN ISO 15223-1:2021 pour les symboles. Ajout de coordonnées en cas d'événements indésirables. Mise à jour des références bibliographiques. Ajout d'un tableau d'historique des révisions. Ajout de la section relative aux avertissements et risques.



Sigma-Aldrich, Inc.,
3050 Spruce Street,
St. Louis, MO 63103 USA
an affiliate of Merck KGaA,
Darmstadt, Germany
+1(314) 771-5765



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover,
Germany



Merck KGaA,
64271 Darmstadt,
Germany

The Initial M and Sigma-Aldrich are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources.

© 2022 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All rights reserved.

The life science business of Merck KGaA, Darmstadt, Germany operates as MilliporeSigma in the U.S. and Canada.

Istruzioni per l'uso

Soluzione di ematossilina di Mayer

Procedura n. MHS**Uso previsto**

La soluzione di ematossilina di Mayer è comunemente usata dopo la colorazione immunoistochimica o citochimica come controcolorazione nucleare. Può essere utilizzata anche per la colorazione standard di ematossilina ed eosina (H&E), ma è più comunemente usata dove la differenziazione dell'alcol acido, o l'esposizione all'alcol, potrebbe distruggere il componente citoplasmatico colorato.³ La soluzione di ematossilina di Mayer è formulata senza alcol, e come tale non dissolve l'AEC (3-ammino-9-etilcarbazolo), la fosfatasi alcalina/cromogeno rosso fast o altri prodotti colorati solubili. Le soluzioni di ematossilina di Mayer sono destinate a "uso diagnostico in vitro". Solo per uso professionale. I dati ottenuti da questa procedura qualitativa manuale vengono utilizzati per la determinazione della cromatina nei nuclei in campioni umani. Questi dati possono essere utilizzati come aiuto per la diagnosi di determinate condizioni cliniche o stati fisiopatologici e devono essere riesaminati insieme ad altre analisi o informazioni diagnostiche cliniche.

L'ematossilina, un colorante nucleare comune, viene isolata da un estratto di albero di campeggio.¹ La prima applicazione biologica con successo dell'ematossilina è stata descritta da Bohmer nel 1865.¹ Mayer ha introdotto questa formulazione nel 1903.² Da allora sono state rilasciate numerose formulazioni. Di queste, quelle di Harris, Gill, Mayer e Weigert sono rimaste quelle più diffuse. Prima che l'ematossilina possa essere utilizzata come colorante nucleare, deve essere ossidata in ematina e combinata con uno ione metallico (mordente). I mordenti più diffusi sono sali di alluminio o ferro.

Generalmente, le soluzioni di ematossilina sono classificate come progressive o regressive, in base alla concentrazione di colorante. Le colorazioni progressive (ad es. ematossilina di Mayer) hanno una concentrazione più bassa di colorante e colorano selettivamente la cromatina nucleare senza colorare le strutture citoplasmatiche. L'intensità desiderata è in funzione del tempo. Se i tempi di colorazione sono eccessivi, una colorazione progressiva potrebbe agire in modo simile a una soluzione di colorazione regressiva. Le colorazioni progressive generalmente richiedono più tempo rispetto alla colorazione regressiva. Le colorazioni regressive (ad es. ematossilina di Harris) colorano intensamente tutti i componenti tessutali (nucleari e citoplasmatici). Per ottenere la corretta risposta di colorazione, il colorante in eccesso deve essere rimosso dalla sezione di tessuto. Dopo una differenziazione sufficiente, una sezione adeguatamente decolorata mostrerà la colorazione nucleare, ma non colorerà le strutture citoplasmatiche.

Il passaggio finale nella colorazione dell'ematossilina è la "colorazione blu" della sezione del tessuto. Inizialmente le sezioni di tessuto sono colorate di viola o viola rossastro. Dopo l'esposizione a soluzioni alcaline (acqua di rubinetto calda [se leggermente alcalina], ammoniaca in soluzione acquosa diluita, soluzione di Scott sostitutiva dell'acqua di rubinetto o carbonato di litio), la sezione di tessuto assume il caratteristico colore blu di un vetrino colorato con ematossilina.

Reagenti**Soluzione di ematossilina di Mayer** (N. di cat. MHS: MHS16-500ML; MHS32-1L; MHS80-2.5L; MHS128-4L)

Ematossilina certificata (1,0 g/L), C.I. 75290, iodato di sodio (0,2 g/L), sulfato di alluminio e ammonio • 12 H₂O (50 g/L), cloruro idrato (50 g/L) e acido citrico (1 g/L).

Materiali speciali richiesti ma non forniti

- Controcoloranti eosina Y in soluzione:
Alcolica (N. di cat. HT1101: HT110116-500ML; HT110132-1L; HT110180-2.5L; HT1101128-4L)
Acqua (N. di cat. HT1102: HT110216-500ML; HT110232-1L; HT110280-2.5L; HT1102128-4L)
OPPURE Alcolica con floxina (N. di cat. HT1103: HT110316-500ML; HT110332-1L; HT110380-2.5L; HT1103128-4L)
- Alcol reagente (N. di cat. R8382-1GA) OPPURE Etanolo al 100%
- Soluzione di Scott concentrata sostitutiva all'acqua di rubinetto (N. di cat. S5134-6x100ML)
- Xilene o sostituto dello xilene
- Microscopio, vetrini per microscopio, vetrini coprioggetto e vaschette di colorazione

Conservazione e stabilità

Conservare il reagente a temperatura ambiente (18-26 °C) al riparo dalla luce. Il reagente è stabile fino alla data di scadenza indicata sull'etichetta. Non versare la soluzione usata nel flacone di scorta.

Deterioramento

Eliminare se i tempi di colorazione diventano eccessivi o la soluzione diventa marrone.

Preparazione

Filtrare la soluzione di ematossilina di Mayer prima di ogni utilizzo. La soluzione è quindi pronta per l'uso.

Precauzioni

Questi IVD sono destinati all'uso diagnostico in vitro in un ambiente di laboratorio clinico. Questi IVD sono destinati esclusivamente all'uso professionale da parte di personale qualificato. Gli IVD Sigma-Aldrich possono essere utilizzati da personale di laboratorio formato nella gestione di campioni umani che possono essere infettivi, nell'utilizzo di microscopi e altre apparecchiature di laboratorio e che hanno la percezione del colore e l'acuità visiva necessari a distinguere i colori e altri oggetti al microscopio.

È necessario seguire le normali precauzioni adottate nella manipolazione dei reagenti di laboratorio. Smaltire i rifiuti attenendosi a tutte le normative locali, provinciali, regionali o nazionali.

Procedura**Raccolta dei campioni**

Nessun metodo di analisi noto può garantire in modo assoluto che i campioni di sangue o tessuti non trasmettano infezioni. Pertanto, tutti i derivati ematici e i campioni di tessuti devono essere considerati potenzialmente infettivi.

Gli esami istologici standard forniscono i dettagli necessari alla raccolta e alla conservazione dei campioni.^{4,5}

Note

- I tempi indicati nell'inserto sono indicativi. Le preferenze personali variano e i tempi possono essere adattati alle preferenze personali. Le soluzioni coloranti molto utilizzate perderanno il loro potere colorante e i tempi di colorazione dovrebbero essere allungati o dovrebbero essere utilizzate nuove soluzioni.⁶
- È possibile utilizzare soluzioni alcaline diluite anziché acqua di rubinetto calda. Ciò ridurrà il tempo necessario per la procedura di colorazione. Se si utilizza una soluzione alcalina diluita, assicurarsi di sciacquare i vetrini per altri 2-3 minuti in acqua di rubinetto corrente prima di procedere alla colorazione con eosina.
- Alcune reti idriche di acqua di rubinetto sono acide e inadatte all'uso nella parte di "colorazione blu" indicata in questa procedura. Se l'acqua di rubinetto è acida, utilizzare una soluzione alcalina diluita.
- I nuclei viola o rosso-marroni sono indicativi di una "colorazione blu" inadeguata.
- Se la colorazione con eosina è eccessiva, la colorazione nucleare può essere mascherata. Una corretta colorazione con eosina mostrerà un effetto a 3 tonalità. Per aumentare la differenziazione dell'eosina, prolungare il tempo in alcol o utilizzare un primo alcol con un contenuto di acqua più elevato. I tempi di permanenza in alcol possono essere regolati per ottenere il giusto grado di colorazione dell'eosina.
- Filtrare quotidianamente la soluzione di lavoro di colorazione. Alternare ogni giorno gli alcol e lo xilene/sostituto dello xilene.
- Non è consigliabile aggiungere un nuovo stock a soluzioni di lavoro di ematossilina o eosina esaurite.
- Evitare l'eccessivo carry-over in acqua nell'ematossilina di Mayer.
- I vetrini di controllo positivo devono essere inclusi in ogni esecuzione.

Procedura**Procedura 1: Colorazione con ematossilina ed eosina**

- Preparare una soluzione alcolica al 95% aggiungendo 5 mL di acqua deionizzata a 95 mL di alcol reagente o etanolo (100%).
- Deparaffinare in acqua o fissare e disidratare le sezioni congelate.
- Eseguire la colorazione in soluzione di ematossilina di Mayer per 15 minuti.
- Sciacquare con acqua di rubinetto corrente calda per 15 minuti.
- Mettere in acqua distillata per 30 secondi.
- Se è necessario utilizzare l'eosina alcolica, porre in alcol reagente al 95% per 30 secondi.
- Mettere in soluzione di controcolorazione di eosina Y alcolica, acquosa o alcolica con floxina per 30-60 secondi.
- Disidratare e chiarificare mediante 2 bagni ciascuno di alcol reagente al 95%, alcol reagente e xilene per 2 minuti ciascuno.
- Montare con liquido di montaggio resinoso.

Procedura 2: Controcolorante nucleare per colorazioni speciali

- Completare la procedura di colorazione individuale.
- Sciacquare in acqua deionizzata.
- Eseguire la colorazione in soluzione di ematossilina di Mayer per 1-5 minuti.
- Sciacquare in acqua di rubinetto corrente o diluire la soluzione alcalina fino a quando i nuclei non sono blu.
- Sciacquare in acqua deionizzata.
- Se una qualsiasi porzione della colorazione è solubile in alcol, montarla utilizzando un liquido di montaggio acquoso. Se la colorazione è insolubile in alcol, disidratare in alcol, chiarificare in xilene o sostituto dello xilene e montare con un liquido di montaggio resinoso.

Caratteristiche prestazionali**Risultati previsti**

La chromatina nucleare dovrebbe essere di colore blu. I nucleoli dovrebbero essere visibili. Il citoplasma mostrerà varie sfumature dal rosa al rosa-arancione (a seconda della controcolorazione utilizzata) e i globuli rossi saranno di colore rosso.

Se i risultati osservati differiscono dai risultati attesi, contattare l'assistenza tecnica Sigma-Aldrich per richiedere assistenza.

Caratteristiche prestazionali analitiche

I risultati delle prestazioni analitiche per i test dati condotti su tutte le strutture target, confermano il 100% di sensibilità, specificità e ripetibilità.

N. cat.	Descrizione prodotto	Target	Specificità intra-saggio	Sensibilità intra-saggio	Specificità inter-saggio	Sensibilità inter-saggio
MHS	Soluzione di ematossilina di Mayer	Nuclei	3 di 3	3 di 3	3 di 3	3 di 3

Avvertenze e pericoli

Per informazioni aggiornate su rischi, precauzioni e sicurezza, fare riferimento alla Scheda dati di sicurezza e all'etichetta del prodotto.

MHS16, MHS32, MHS80, MHS128:

H331: Tossico se inalato.

P261: Evitare di respirare polvere/fumi/gas/nebbia/vapori/spray.

P271: Utilizzare solo all'aperto o in un'area ben ventilata.

P304 + P340 + P311: SE INALATO: portare la persona all'aria aperta e metterla in una posizione comoda per respirare. Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

P403 + P233: Conservare in un luogo ben ventilato. Tenere il contenitore ben chiuso.

P405: Conservare chiuso.

P501: Smaltire il contenuto/contenitore in un impianto di smaltimento rifiuti autorizzato.

Se durante l'utilizzo di questo dispositivo o a seguito del suo utilizzo si è verificato un incidente grave, si prega di segnalarlo al produttore e/o al suo rappresentante autorizzato e alla propria autorità nazionale.

Definizioni dei simboli

Simboli come definiti in EN ISO 15223-1:2021

	Produttore		Numero di catalogo
	Consultare le istruzioni per l'uso		Codice lotto
	Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea/Unione Europea		Dichiarazione di conformità dell'Unione Europea (definita in IVDR 2017/746)
	Data di scadenza		Dispositivo medico per la diagnostica in vitro
	Limite di temperatura		Attenzione
	Data di produzione		Importatore

Riferimenti

- Conn's Biological Stains, 10th ed., RW Horobin and JA Kiernan, Editors, Taylor & Francis, NY, 2002, pp 17.
- Histopathologic Technic and Practical Histochemistry, 3rd ed., RD Lillie, Editor. McGraw-Hill, New York, 1965, p 175.
- Theory and Practice of Histological Techniques, Edited by Bancroft JD and Gamble, M, Churchill Livingstone, New York, 2002, p127.
- Theory and Practice of Histotechnology, 2nd ed., Sheehan DC, Hrapchak BB, Editors, CV Mosby Co, St Louis (MO) 1980.
- Laboratory Methods in Histotechnology of the Armed Forces Institute of Pathology, 4th ed., Prophet EB, Mills B, Arrington JB and Sabin LH, Editors, American Registry of Pathology, Washington DC 1992.
- Theory and Practice of Histological Techniques, Edited by Bancroft JD and Gamble, M, Churchill Livingstone, New York, 2002, p129.

Informazioni di contatto

Per effettuare un ordine, visitare il nostro sito web all'indirizzo SigmaAldrich.com. Per assistenza tecnica, visitare la pagina dedicata all'assistenza tecnica sul nostro sito web all'indirizzo SigmaAldrich.com/techservice.

Cronologia delle revisioni

Rev. 5.0	2016
Rev. 6.0	2022
Rev. 7.0	2022

Trasferito a un nuovo modello con il marchio attuale. Specificato per uso professionale nell'uso previsto e nelle precauzioni. Spostata la dichiarazione relativa all'aiuto alla diagnosi nella sezione uso previsto. Aggiornata la sezione uso previsto per allinearla alle linee guida IVDR. Aggiornata Scheda dati sicurezza dei materiali in Scheda dati di sicurezza. Aggiornate le informazioni di contatto. Istruzioni rimosse per seguire il CLSI per la raccolta dei campioni. Rimossa EN 980 e modificata in EN ISO 15223-1:2021 per i simboli. Aggiunte informazioni di contatto per eventi avversi. Riferimenti bibliografici aggiornati. Aggiunta una tabella della cronologia delle revisioni. Aggiunta di avvertenze e pericoli.



The Initial M and Sigma-Aldrich are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources.

© 2022 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All rights reserved.

The life science business of Merck KGaA, Darmstadt, Germany operates as MilliporeSigma in the U.S. and Canada.

Instrucciones de uso

Solución de hematoxilina de Mayer

N.º de procedimiento MHS

**Uso previsto**

La solución de hematoxilina de Mayer se utiliza normalmente tras la tinción inmunohistoquímica o citoquímica como contratinación nuclear. También puede utilizarse para tinción estándar con hematoxilina y eosina (H y E), pero generalmente se utiliza más cuando la diferenciación de ácido-alcohol o la exposición a alcohol pueden destruir el componente citoplasmático teñido.³ La solución de hematoxilina de Mayer está formulada sin alcohol, y por lo tanto no disuelve el AEC (3-amino-9-etilcarbazol), la fosfatasa alcalina/cromógeno Fast Red u otros productos solubles teñidos. Las soluciones de hematoxilina de Mayer están diseñadas para "uso diagnóstico in vitro". Solo para uso profesional. Los datos obtenidos mediante este procedimiento manual y cualitativo se utilizan para la determinación de la cromatina en núcleos de muestras humanas. Estos datos se pueden utilizar como ayuda en el diagnóstico de determinadas afecciones clínicas o estados fisiopatológicos y deben revisarse junto con otras pruebas o información de diagnóstico clínico.

La hematoxilina, una tinción nuclear común, se aísla de un extracto de madera.¹ El primer éxito en la aplicación biológica de la hematoxilina fue descrito por Bohmer en 1865.¹ Mayer introdujo su formulación en 1903.³ Desde entonces, han aparecido muchas fórmulas, de las cuales solo han mantenido su popularidad las de Harris, Gill, Mayer y Weigert. Antes de poder utilizar la hematoxilina como tinción nuclear, esta debe ser oxidada en hematina y combinada con un ión metálico (mordiente). Los mordientes más populares son las sales de aluminio o hierro.

Generalmente, las soluciones de hematoxilina se clasifican como progresivas o regresivas según la concentración de la tinción. Las tinciones progresivas (p. ej., hematoxilina de Mayer) tienen una baja concentración de tinción y tiñen selectivamente la cromatina nuclear sin teñir las estructuras citoplasmáticas. La intensidad deseada es una cuestión de tiempo. Si los tiempos de tinción son excesivos, una tinción progresiva podría actuar de forma similar a una solución de tinción regresiva. La tinción progresiva generalmente requiere más tiempo que la regresiva. Las tinciones regresivas (p. ej., hematoxilina de Harris) tiñen intensamente todos los componentes de tejidos (nucleares y citoplasmáticos) que tienen la capacidad de ser de ser teñidos. Para obtener la respuesta de tinción correcta, debe retirarse el exceso de tinte de los cortes de tejido. Tras una diferenciación suficiente, un corte correctamente destetido demostrará la tinción nuclear, pero no teñirá las estructuras citoplasmáticas.

El paso final de la tinción con hematoxilina es el "azulado" del corte de tejido. En un principio, los cortes de tejido se tiñen de color púrpura o púrpura rojiza. Tras la exposición a soluciones alcalinas (agua del grifo caliente [si es ligeramente alcalina], agua diluida con amoniaco, concentrado sustituto del agua corriente de Scott o carbonato de litio), los cortes de tejido adquieren el color azul característico de un portaobjetos teñido con hematoxilina.

Reactivos

Solución de hematoxilina de Mayer (n.º de cat. MHS: MHS16-500ML; MHS32-1L; MHS80-2.5L; MHS128-4L)

Hematoxilina certificada (1,0 g/l), C.I. 75290, yodato sódico (0,2 g/l), sulfato amónico de aluminio • 12 H₂O (50 g/l), hidrato de cloral (50 g/l) y ácido cítrico (1 g/l).

Material especial necesario pero no suministrado

- Contratinaciones con solución de eosina Y:
Alcohólica (n.º de cat. HT1101: HT110116-500ML; HT110132-1L; HT110180-2.5L; HT1101128-4L)
Acuosa (n.º de cat. HT1102: HT110216-500ML; HT110232-1L; HT110280-2.5L; HT1102128-4L)
O BIEN Alcohólica con floxina (n.º de cat. HT1103: HT110316-500ML; HT110332-1L; HT110380-2.5L; HT1103128-4L)
- Alcohol reactivo (n.º de cat. R8382-1GA) O BIEN Etanol, 100 %
- Concentrado sustituto del agua corriente de Scott (n.º de cat. S5134-6x100ML)
- Xileno o sustituto del xileno
- Microscopio, portaobjetos, cubreobjetos y platos de tinción

Almacenamiento y estabilidad

Almacenar el reactivo a temperatura ambiente (18-26 °C), protegido de la luz. El reactivo es estable hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta. No volver a colocar la solución utilizada en la botella de origen.

Deterioro

Descartar si los tiempos de tinción son excesivos o si la solución se vuelve marrón.

Preparación

Filtrar la solución de hematoxilina de Mayer antes de cada uso. La solución ya estará lista para su uso.

Precauciones

Estos dispositivos médicos de diagnóstico in vitro (DMDIV) están destinados a un uso de diagnóstico in vitro en un entorno de laboratorio clínico. Estos DMDIV están destinados a un uso profesional por parte de personal cualificado. El personal de laboratorio capacitado de Sigma-Aldrich puede utilizar los DMDIV para manipular muestras humanas que puedan ser infecciosas, utilizar microscopios y otros equipos de laboratorio y tener percepción de los colores y agudeza visual para distinguir los colores y otros objetos bajo el microscopio.

Se deben seguir las precauciones normales ejercidas en el manejo de reactivos de laboratorio. Se deben eliminar los residuos respetando todas las normativas locales, estatales, regionales o nacionales.

Procedimiento**Recogida de la muestra**

Ningún método de prueba conocido puede ofrecer total garantía de que las muestras de sangre o tejidos no transmitan infecciones. Por lo tanto, todos los derivados de la sangre o muestras de tejido deben considerarse potencialmente infecciosos.

Los textos histológicos estándar proporcionan los detalles necesarios para la recogida y el almacenamiento.^{4,5}

Notas

- Los tiempos indicados en el prospecto son aproximados, y pueden cambiar según las preferencias personales. Cuando las soluciones de tinción se utilizan mucho, pierden su capacidad de tinción y hay que aumentar el tiempo o utilizar soluciones nuevas.⁶
- Pueden utilizarse soluciones alcalinas diluidas, en lugar de agua corriente del grifo caliente. En este caso disminuirá el tiempo necesario para el procedimiento de tinción. Si se utiliza una solución alcalina diluida, hay que asegurarse de lavar los portaobjetos de 2 a 3 minutos más con agua corriente del grifo antes de proceder a la tinción con eosina.
- Algunos suministros de agua corriente son ácidos y, por lo tanto, inadecuados para utilizar en la parte de "azulado" de este procedimiento. Si el agua corriente del grifo es ácida, utilizar una solución alcalina diluida.
- Los núcleos de color púrpura o rojo-marrón son indicativos de un "azulado" inadecuado.
- Si la tinción con eosina es excesiva, la tinción nuclear puede quedar oculta. Una tinción con eosina correcta debe mostrar un efecto de tres tonos. Para aumentar la diferenciación de la eosina, debe aumentarse el tiempo en los alcoholes o usar el primer alcohol con un mayor contenido de agua. Los tiempos de los alcoholes pueden ajustarse para obtener el grado correcto de tinción con eosina.
- Filtrar la solución de tinción diariamente. Hacer rotación de los alcoholes y del xileno/sustituto del xileno diariamente.
- No se recomienda añadir más cantidad de solución de hematoxilina de Mayer o de eosina para llenar la que se ha utilizado.
- Evitar un aporte excesivo de agua a la hematoxilina de Mayer.
- En cada proceso se deben incluir portaobjetos de control positivo.

Procedimiento**Procedimiento 1: Tinción con hematoxilina y eosina**

1. Preparar la solución de alcohol al 95 % añadiendo 5 ml de agua desionizada a 95 ml de alcohol reactivo o etanol (100 %).
2. Desparafinar y llevar hasta agua o fijar e hidratar los cortes congelados.
3. Teñir en solución de hematoxilina de Mayer durante 15 minutos.
4. Aclarar con agua corriente del grifo caliente durante 15 minutos.
5. Poner en agua destilada durante 30 segundos.
6. Si se va a utilizar eosina alcohólica: poner en alcohol reactivo al 95 % durante 30 segundos.
7. Contrateñir con solución de eosina Y: alcohólica, acuosa o alcohólica con floxina de 30 a 60 segundos.
8. Deshidratar y limpiar con 2 cambios de alcohol reactivo al 95 %, alcohol reactivo y xileno durante 2 minutos cada uno.
9. Montar con medio de montaje resinoso.

Procedimiento 2: Contratinación nuclear para tinciones especiales

1. Completar el procedimiento de tinción individual.
2. Aclarar con agua desionizada.
3. Teñir en solución de hematoxilina de Mayer de 1 a 5 minutos.
4. Aclarar con agua corriente del grifo o con solución alcalina diluida hasta que los núcleos sean azules.
5. Aclarar con agua desionizada.
6. Si una parte de la tinción es soluble en alcohol, montar en medio acuoso. Si la tinción no es soluble en alcohol, deshidratar en alcohol, aclarar con xileno o sustituto de xileno, y montar en medios resinosos.

Características de funcionamiento**Resultados esperados**

La cromatina nuclear debe ser azul. Los núcleos deben ser visibles. El citoplasma mostrará varios tonos de rosa a rosa-naranja según la contratinación utilizada, y los hematies serán rojos.

Si los resultados observados varían de los esperados, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Sigma-Aldrich.

Características de funcionamiento analítico

Los resultados del funcionamiento analítico de las pruebas realizadas en todas las estructuras objetivo confirman una sensibilidad, especificidad y repetibilidad del 100 %.

N.º de cat.	Descripción del producto	Objetivo	Especificidad intraensayo	Sensibilidad intraensayo	Especificidad interensayo	Sensibilidad interensayo
MHS	Solución de hematoxilina de Mayer	Núcleos	3 de 3	3 de 3	3 de 3	3 de 3

Advertencias y peligros

Consulte la ficha de seguridad y el etiquetado del producto para obtener información actualizada sobre riesgos, peligros o seguridad.

MHS16, MHS32, MHS80, MHS128:

H331: Tóxico en caso de inhalación.

P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P271: Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.

P304 + P340 + P311: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

P403 + P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

P405: Guardar bajo llave.

P501: Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada.

Si durante el uso de este dispositivo o como resultado de su uso, se produce un incidente grave, infórmelo al fabricante y/o a su representante autorizado y a su autoridad nacional.

Definiciones de los símbolos

Símbolos definidos en la norma EN ISO 15223-1:2021

	Fabricante		Número de catálogo
	Consultar instrucciones de uso		Código de lote
	Representante autorizado en la Comunidad Europea/Unión Europea		Declaración UE de conformidad (definida en el Reglamento (UE) 2017/746 sobre los productos sanitarios para diagnóstico in vitro)
	Fecha de caducidad		Dispositivo médico de diagnóstico in vitro
	Límite de temperatura		Precaución
	Fecha de fabricación		Importador

Referencias

- Conn's Biological Stains, 10th ed., RW Horobin and JA Kiernan, Editors, Taylor & Francis, NY, 2002, pp 17
- Histopathologic Technic and Practical Histochemistry, 3rd ed., RD Lillie, Editor. McGraw-Hill, New York, 1965, p 175
- Theory and Practice of Histological Techniques, Edited by Bancroft JD and Gamble, M, Churchill Livingstone, New York, 2002, p127
- Theory and Practice of Histotechnology, 2nd ed., Sheehan DC, Hrapchak BB, Editors, CV Mosby Co, St Louis (MO) 1980
- Laboratory Methods in Histotechnology of the Armed Forces Institute of Pathology, 4th ed., Prophet EB, Mills B, Arrington JB and Sabin LH, Editors, American Registry of Pathology, Washington DC 1992
- Theory and Practice of Histological Techniques, Edited by Bancroft JD and Gamble, M, Churchill Livingstone, New York, 2002, p129

Información de contacto

Para hacer un pedido, visite nuestro sitio web en SigmaAldrich.com. Para solicitar el Servicio Técnico, visite la página de servicio técnico en nuestro sitio web en SigmaAldrich.com/techservice.

Historial de revisiones

Rev. 5.0	2016
Rev. 6.0	2022
Rev. 7.0	2022
Transferido a la nueva plantilla con la marca actual. Especificado para uso profesional en uso previsto y precauciones. Se ha movido la declaración de ayuda al diagnóstico al uso previsto. Se ha revisado el uso previsto para adaptarlo a las directrices del IVDR. Se ha actualizado la hoja de datos de seguridad del material a la hoja de datos de seguridad. Se ha actualizado la información de contacto. Se ha eliminado la instrucción de seguir CLSI para la recogida de muestras. Se ha eliminado la norma EN 980 y se ha cambiado a la norma EN ISO 15223-1:2021 en los símbolos. Se ha añadido la información de contacto en caso de acontecimientos adversos. Se han actualizado las referencias bibliográficas. Se ha añadido una tabla del historial de revisiones. Se han añadido advertencias y peligros.	



The Initial M and Sigma-Aldrich are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources.



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover,
Germany



Merck KGaA,
64271 Darmstadt,
Germany

Brugsanvisning

Mayers hæmatoxylinopløsning

Procedure nr. MHS

**Tilsiget brug**

Mayers hæmatoxylinopløsning bruges almindeligvis efter immunhistokemisk eller cytokemisk farvning som en nuklear kontrastfarvning. Den kan også bruges til standard hæmatoxylin- og eosinfarvning (H&E), men den er mere almindeligt anvendt, hvor sur alkoholdifferentiering eller eksponering for alkohol kan ødelægge den farvede cytoplasmiske komponent.³ Mayers hæmatoxylinopløsning er formuleret uden alkohol, og vil som sådan ikke oplose AEC (3-amino-9-ethylcarbazol), alkaliske fosfatase/Fast Red-kromogen eller andre oploselige farvede produkter. Mayers hæmatoxylinopløsninger er beregnet til "in vitro-diagnostisk brug". Kun til professionel brug. Dataene, som opnås med denne manuelle kvalitative procedure, bruges til bestemmelse af kromatin i kerner i humane prøver. Disse data kan bruges som en hjælp ved diagnosticering af visse kliniske lidelser eller patofysiologiske tilstande og skal gennemgås i sammenhæng med andre kliniske, diagnostiske tests eller oplysninger.

Hæmatoxylin, et almindeligt kernefarvestof, isoleres fra et ekstrakt af blætræ.¹ Den første vellykkede biologiske anvendelse af hæmatoxylin blev beskrevet af Bohmer² i 1865. Mayer introducerede sin formulering i 1930.² Siden da er der fremkommet adskilige formuleringer. Af disse har Harris', Gills, Mayers og Weigerts bevaret populariteten. Før hæmatoxylin kan bruges som kernefarvestof, skal det oxideres til hæmatoxin og kombineres med en metalion (bejdsemiddel). De mest vellykkede bejdsemidler har været salte af aluminium eller jern.

Generelt klassificeres hæmatoxylinopløsninger som progressive eller regressive baseret på farvestofkoncentrationen. Progressive farvestoffer (f.eks. Mayers hæmatoxylin) har en lavere koncentration af farvestof og farver selektivt kernekromatín uden at farve cytoplasmiske strukturer. Den ønskede intensitet er en funktion af tiden. Hvis farvningstiden er for lang, kan en regressiv farvning virke på samme måde som en regressive farveopløsning. Farvning med progressive farvestoffer kræver generelt mindre tid end farvning med regressive farvestoffer. Regressive farvestoffer (f.eks. Harris' hæmatoxylin) farver alle farvbare vævskomponenter (nukleære og cytoplasmiske) intens. For at få frem til den korrekte farvningsreaktion skal overskydende farvestof fjernes fra vævssnittet. Efter tilstrækkelig differentiering vil et korrekt affarvet snit udvise kernefarvning, men vil ikke farve cytoplasmiske strukturer.

Det sidste trin i hæmatoxylinfarvning er "blånlense" af vævssnittet. Til en start farves vævssnit enten lilla eller en rodligt lilla. Efter eksponering for alkaliske oplosninger (varmt postevand [hvis let alkaliske], fortyndet ammoniakvand, Scotts postevanderstatning eller lithiumcarbonat] får vævssnittet den karakteristiske blå farve, som findes på et hæmatoxylinfarvet objektlglas.

Reagenser

Mayer's Hematoxylin Solution (Kat.nr. MHS: MHS16-500ML; MHS32-1L; MHS80-2.5L; MHS128-4L)

Certificeret hæmatoxylin (1,0 g/l), CI 75290, natriumiodat (0,2 g/l), aluminiumammoniumsulfat • 12 H₂O (50 g/l), kloralhydrat (50 g/l) og citronsyre (1 g/l).

Særlige materialer, som er påkrævede, men ikke medfølger

- Eosin Y-oplosningskontrastfarvestoffer:
Alkoholholdig (kat.nr. HT1101: HT110116-500ML, HT110132-1L, HT110180-2.5L, HT1101128-4L)
Vandig (kat.nr. HT1102: HT110216-500ML, HT110232-1L, HT110280-2.5L, HT1102128-4L)
ELLER alkoholholdig med floxin (kat.nr. HT1103: HT110316-500ML, HT110332-1L, HT110380-2.5L, HT1103128-4L)
- Reagent Alcohol (kat.nr. R8382-1GA) ELLER ethanol, 100 %
- Scott's Tap Water Substitute Concentrate (kat.nr. S5134-6x100ML)
- Xylen eller xylenesterstatning
- Mikroskop, objektlglas, dækglas og farvningsskål

Opbevaring og stabilitet

Opbevar reagenset ved stuetemperatur (18-26 °C) beskyttet mod lys. Reagenset er stabilt indtil udlobsdatoen på etiketten. Hæld ikke brugt oplosning tilbage i flasken med stamopløsning.

Ferringelse

Kassér, hvis farvningstiden bliver for lang, eller oplosningen bliver brun.

Forberedelse

Filtrer Mayers hæmatoxylinopløsning før hver brug. Oplosningen er derefter klar til brug.

Forsigtighedsregler

Disse IVD'er er beregnet til in vitro-diagnostisk brug i et klinisk laboratoriemiljø. Disse IVD'er er kun til professionel brug udført af kvalificeret personale. IVD'er fra Sigma-Aldrich kan benyttes af laboratoriepersonale, som er uddannet til at håndtere potentielt smittefarlige humane prøver, bruge mikroskoper og andet laboratorieudstyr, og har en farveopfattelse og synsstyrke, som gør dem i stand til at skelne mellem farver og andre genstande under et mikroskop.

Normale forsigtighedsregler, der iagttages ved håndtering af laboratoriereagenser, skal følges. Bortskaft affall under overholdelse af alle lokale, regionale eller nationale regler.

Procedure**Prøveisamling**

Ingen kendt testmetode kan give fuldstændig sikkerhed for, at blodprøver eller væv ikke overfører smitte. Derfor skal alle blodderivater eller vævsprøver betragtes som potentielt smittefarlige.

Standardtekster om histologi indeholder de nødvendige detaljer vedrørende prøveisamling.^{4,5}

Bemærkninger

- Tiderne, som er angivet i indlægssedlen, er omrentlige. Personlige præferencer vil variere, og tiderne kan justeres, så de passer til de personlige præferencer. Farvestofopløsninger, der bruges meget, vil miste deres farvningsevne, og farvningstiden skal forlænges, eller der skal bruges nye oplosninger.⁶
- Fortyndede alkaliske oplosninger kan bruges i stedet for varmt, rindende postevand. Dette vil forkorte den tid, der er nødvendig til farvningsproceduren. Hvis der benyttes en fortyndet alkaliske oplosning, skal objektlæssene vaskes yderligere 2-3 minutter i rindende postevand, før der går videre til eosinfarvning.
- Visse postevandsforsyninger er sure og uegnede til brug i "blånlenses"-delen af denne procedure. Hvis postevandet er surt, skal der bruges en fortyndet alkaliske oplosning.
- Lilla eller rødbrunne kerner er tegn på utilstrækkelig "blånlene".
- Hvis eosinfarvning er meget kraftig, kan kernefarvningen være maskeret. Korrekt eosinfarvning vil vise en effekt med 3 nuancer. Øg differentieringen af eosin ved at forlænge tiden i alkohol eller bruge en første alkohol med et højere vandindhold. Tiderne i alkohol kan justeres for at opnå den rette grad af eosinfarvning.
- Filtrer arbejdsfarvestofopløsning dagligt. Roter alkoholer og xylen/xylenesterstatning dagligt.
- Tilsætning af ny stamopløsning til opbrugte arbejdsopløsninger af Mayers hæmatoxylin eller eosin frarådes.
- Undgå overdreven overførelse af vand til Mayers hæmatoxylin.
- Der skal inkluderes positive kontrolobjektlglas i hver kørsel.

Procedure**Procedure 1: Hæmatoxylin- og eosinfarvning**

- Forbered en 95 % alkoholopløsning ved at tilsette 5 ml demineraliseret vand til 95 ml reagensalkohol eller ethanol (100 %).
- Afparaffiner til vand, eller fixer og hydrer frosne snit.
- Farv i Mayers hæmatoxylinopløsning i 15 minutter.
- Skyl under varmt, rindende postevand i 15 minutter.
- Anbring i destilleret vand i 30 sekunder.
- Hvis der skal bruges alkoholholdig eosin, skal snittet anbringes i reagensalkohol, 95 % i 30 sekunder.
- Anbring i eosin Y-oplosningskontrastfarvestof, alkoholholdig, vandig eller alkoholholdig med floxin, i 30-60 sekunder.
- Dehydrerer og klarer ved brug af 2 hold hver af 95 % reagensalkohol, reagensalkohol og xylen i 2 minutter hver.
- Monter med harpksholdigt monteringsmedium.

Procedure 2: Nuklear kontrastfarvestof til specialfarvninger

- Komplet individuel farvningsprocedure.
- Skyl i demineraliseret vand.
- Farv i Mayers hæmatoxylinopløsning i 1-5 minutter.
- Skyl under rindende postevand eller fortyndet alkaliske oplosning, indtil kernerne er blå.
- Skyl i demineraliseret vand.
- Hvis en del af farvestoffet er alkoholopløseligt, skal snittet monteres i vandigt monteringsmedium. Hvis farvestoffet ikke kan oploses i alkohol, dehydreres snittet i alkohol, klares i xylen eller xylenesterstatning og monteres i harpksholdigt monteringsmedium.

Praestationskarakteristika**Forventede resultater**

Kernekromatin skal være blå. Nukleolerne skal være synlige. Cytoplasma vil vise forskellige nuancer af pink til pink-orange (afhængigt af den anvendte kontrastfarvning), og erytrocytter vil være røde.

Kontakt Sigma-Aldrichs tekniske service for at få hjælp, hvis de observerede resultater afviger fra de forventede resultater.

Analytiske præstationskarakteristika

Resultaterne af analyseydelsen for de givne tests, der er udført på alle målstrukturer, bekræfter 100 % følsomhed, specifitet og repesterbarhed.

Kat.nr.	Produktbeskrivelse	Mål	Specificitet i analyse	Følsomhed i analyse	Specificitet mellem analyser	Følsomhed mellem analyser
MHS	Mayers hæmatoxylinopløsning	Kerner	3 af 3	3 af 3	3 af 3	3 af 3

Advarsler og farer

Se sikkerhedsdatablad og produktmærkning vedrørende opdaterede risiko-, fare- eller sikkerhedsoplysninger.

MHS16, MHS32, MHS80, MHS128:

H331: Giftig ved indånding.

P261: Undgå indånding af pulver/rog/gas/tåge/damp/spray.

P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

P304 + P340 + P311: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørge for, at vejrtrækningen løftes. Ring til en GIFTINFORMATION/læge.

P403 + P233: Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.

P405: Opbevares under lås.

P501: Indholdet/beholderen bortskaftes på et godkendt affaldsanlæg.

Hvis der er opstået en alvorlig hændelse under brugen af denne enhed eller som følge af dens brug, skal det indberettes til producenten og/eller dennes autoriserede repræsentant og til den nationale myndighed i brugerens land.

Symboldefinitioner

Symboler som defineret i EN ISO 15223-1:2021

	Producent		Katalognummer
	Se brugsanvisningen		Batchkode
	Autoriseret repræsentant i Det Europæiske Fællesskab/ Den Europæiske Union		Den Europæiske Unions overensstemmelseserklæring (defineret i IVDR 2017/746)
	Sidste anvendelsesdato		Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik
	Temperaturgrænse		Forsiktig
	Fremstillingsdato		Importør

Referencer

- Conn's Biological Stains, 10th ed., RW Horobin and JA Kiernan, Editors, Taylor & Francis, NY, 2002, pp 17
- Histopathologic Technic and Practical Histochemistry, 3rd ed., RD Lillie, Editor. McGraw-Hill, New York, 1965, p 175
- Theory and Practice of Histological Techniques, Edited by Bancroft JD and Gamble, M, Churchill Livingstone, New York, 2002, p127
- Theory and Practice of Histotechnology, 2nd ed., Sheehan DC, Hrapchak BB, Editors, CV Mosby Co, St Louis (MO) 1980
- Laboratory Methods in Histotechnology of the Armed Forces Institute of Pathology, 4th ed., Prophet EB, Mills B, Arrington JB and Sabin LH, Editors, American Registry of Pathology, Washington DC 1992
- Theory and Practice of Histological Techniques, Edited by Bancroft JD and Gamble, M, Churchill Livingstone, New York, 2002, p129

Kontaktoplysninger

Besøg vores websted på SigmaAldrich.com for at afgive en bestilling. Gå til siden for teknisk service på vores websted på SigmaAldrich.com/techservice for at få oplysninger om teknisk service.

Revisionshistorik

Rev. 5.0	2016
Rev. 6.0	2022
Rev. 7.0	2022
Overført til ny skabelon med nuværende branding. Specifieret til professionel brug under tilsigtet brug og forsigtighedsregler. Flyttet udtalelse om hjælp ved diagnosticering til tilsigtet brug. Revideret tilsigtet brug for at tilpasse til IVDR-retningslinjer. Opdateret materiale sikkerhedsdatablad til sikkerhedsdatablad. Opdateret kontaktoplysninger. Fjernet instruks om at følge CLSI vedrørende prøveindsamling. Fjernet EN 980 og ændret til EN ISO 15223-1:2021 for symboler. Tilføjet kontaktoplysninger i tilfælde af uønskede hændelser. Opdateret litteraturhenvisninger. Tilføjet en revisionshistoriktabel. Advarsler og farer tilføjet.	



Sigma-Aldrich, Inc.,
3050 Spruce Street,
St. Louis, MO 63103 USA
an affiliate of Merck KGaA,
Darmstadt, Germany
+1(314) 771-5765



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover,
Germany



Merck KGaA,
64271 Darmstadt,
Germany

The Initial M and Sigma-Aldrich are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources.

© 2022 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All rights reserved.

The life science business of Merck KGaA, Darmstadt, Germany operates as MilliporeSigma in the U.S. and Canada.

Bruksanvisning

Mayers hematoxylinlösning

Förfarandebeeteckning: MHS

IVD CE

Användningsområde

Mayers hematoxylinlösning används vanligtvis efter immunhistokemisk eller cytokemisk färgning som en kärnmotfärg. Den kan också användas för standardfärgning med hematoxylin och eosin (H&E) men används oftare där differentering med sur alkohol eller exponering för alkohol kan förstöra den färgade cytoplasmakomponenten.³ Mayers hematoxylinlösning är sammansatt utan alkohol och kommer som sådan inte lösa upp AEC (3-amino-9-etylkarbazol), alkaliskt fosfatas/snabbröda kromogena eller andra lösliga färgade produkter. Mayers hematoxylinlösningar är avsedda för in vitro-diagnostiskt bruk. Endast för yrkesmässigt bruk. Data som erhållits genom detta manuella, kvalitativa förfarande används för bestämning av kromatin i kärnor i humana pröver. Dessa data kan användas till hjälp vid diagnostiseringen av vissa kliniska och patofysiologiska sjukdomstillstånd och ska bedömas tillsammans med övriga diagnostiska undersökningar och uppgifter.

Hematoxylin, en vanlig nuklear färgning, isoleras från ett extrakt av timmervred.¹ Den första framgångsrika biologiska tillämpningen av hematoxylin beskrevs av Bohmer år 1865.¹ Mayer introducerade sin formulering 1903.² Sedan dess har ett flertal sammanställningar dykt upp. Av dessa har Harris, Gills, Mayers och Weigerts behållit sin popularitet. Innan hematoxylinet kan användas för kärnfärgning måste det oxideras till hematein och kombineras med en metalljon (betringsmedel). De mest framgångsrika betmedlen har varit aluminiumsulfat och järnsalt.

I allmänhet klassificeras hematoxylinlösningar som progressiva eller regressiva baserat på färgämneskoncentrationen. Progressiva färger (t.ex. Mayers hematoxylin) har en lågre färgämneskoncentration och färgar kärnkromatin selektivt, utan att färga cytoplasmastrukturer. Den önskade intensiteten är en funktion av tiden. Om färgningstiden blir för lång kan en progressiv färg agera på samma sätt som en regressiv färglösning. Färgning med progressiva fläckar kräver i allmänhet mer tid än färgning med regressiva fläckar. Regressiva färger (t.ex. Harris hematoxylin) färgar alla färgningsbara vävnadskomponenter (både kärn- och cytoplasmakomponenter) intensivt. För att komma fram till korrekt färgningssvar måste överflödig färg avlägsnas från vävnadssnittet. När differenteringen är tillräcklig kommer korrekt avfärgade snitt att uppvisa färgade kärnor men cytoplasmastrukturerna kommer inte att vara färgade.

Det sista steget i hematoxylinfärgningen är "bläfärgningen" av vävnadssnittet. Inledningsvis antar vävnadssnitten antingen en lila eller rödliga färg. När de exponeras för alkalisika lösningar (varmt kranvattnet [om lätt alkaliskt], utspädd ammoniakvattnet, Scotts kranvattnersättning eller litiumkarbonat), antar vävnadssnitten den blå färg som är karakteristisk för hematoxylinfärgade objektglas.

Reagenser**Mayers hematoxylinlösning** (Kat.nr MHS: MHS16-500ML; MHS32-1L; MHS80-2.5L; MHS128-4L)

Certifierat hematoxylin (1,0 g/l), indexnr. 75290, natriumjodat (0,2 g/l), aluminiumammoniumsulfat • 12 H₂O (50 g/l), klorhydrat (50 g/l) och citronsyrta (1 g/l).

Särskilt materiel som krävs men inte tillhandahålls

- Motfärgar till eosin Y-lösningen:
Alkoholhaltig (kat.nr HT1101: HT110116-500ML; HT110132-1L; HT110180-2.5L; HT1101128-4L) vattenhaltig (kat.nr HT1102: HT110126-500ML; HT110232-1L; HT110280-2.5L; HT1102128-4L) **ELLER** alkoholhaltig med floxin (kat.nr HT1103: HT110316-500ML; HT110332-1L; HT110380-2.5L; HT1103128-4L)
- Reagenssprit (kat.nr R8382-1GA) **ELLER** etanol 100 %
- Scotts kranvattnersättning, koncentrat (kat.nr S5134-6x100ML)
- Xylen eller xylenersättning
- Mikroskop, objektglas, täckglas och färgningsskålars

Förvaring och hållbarhet

Förvara reagenser i rumstemperatur (18–26 °C) i skydd mot ljud. Reagensen är hållbara fram till utgångsdatumet som anges på etiketterna. Håll inte tillbaka använd lösning i förvaringsflaskan.

Försämrings

Kasseras om färgningstiderna blir för långa eller lösningen blir brun.

Beredning

Filtrera Mayers hematoxylinlösning före varje användningstillfälle. Lösningen är sedan är klar för användning.

Försiktighetsåtgärder

Dessa medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik är avsedda att användas i klinisk laboratoriemedicin. Dessa medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik är endast avsedda att användas av kvalificerad personal. Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik från Sigma-Aldrich får användas av laboratoriepersonal som är utbildad i hantering av humanpröver som kan vara smittsamma, användning av mikroskop och annan laboratorieutrustning samt har tillräckligt bra färgseende och synskärpa för att kunna urskilja färger och andra föremål under mikroskop.

Följ sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av laboratoriereagens. Kassera avfall i enlighet med alla lokala, statliga, regionala och nationella bestämmelser.

Förfarande**Provtagning**

Inga kända testmetoder kan erbjuda fullständig garanti för att inte smitta överförs genom blodprover eller vävnad. Därför måste alla blodderivat och vävnadsprover betraktas som potentiellt smittsamma.

Nödvändig information för provtagning och förvaring tillhandahålls i sedvanliga histologiska texter.^{4,5}

Anmärkningar

- Tiderna som anges i bilagan är ungefärliga. De personliga preferenserna varierar och tiderna kan anpassas efter de egna preferenserna. Färglösningar som används mycket kommer att förlora sin färgningsförmåga, så färgningstiderna bör förlängas eller nya lösningar användas.⁶
- I stället för varmt rinnande kranvattnet kan utspädd alkaliskt lösning om kranvattnet har ett lågt pH-värde.
- Lila eller rödbruna kärnor tyder på otillräcklig "bläfärgning".
- Vid för kraftig eosinfärgning kan kärnfärgningen döljas. Vid korrekt eosinfärgning kommer en 3-tonseffekt att visas. För att öka differentieringen av eosin förlänger du tiden i alkohol eller använder alkohol med högre vattenhalt den första gången. Tiden i alkohol kan justeras för att erhålla rätt grad av eosinfärgning.
- Filtrera färgningslösning dagligen. växla alkoholer och xylen/xylenersättning dagligen.
- Tillsats av ny lösning till utarmade arbetslösningar med Mayers hematoxylin eller eosin rekommenderas inte.
- Undvik för mycket vattenöverföring till Mayers hematoxylin.
- Positiva kontrollglas ska inkluderas i varje körning.

Förfarande**Förfarande 1: Hematoxylin- och eosinfärgning**

- Bered en alkohollsning 95 % genom att tillsätta 5 ml avjoniserat vatten till 95 ml reagensprit eller etanol (100 %).
- Avparaffinera till vatten eller fixera och hydrera frysta snitt.
- Färga i Mayers hematoxylinlösning i 15 minuter.
- Skölj under varmt rinnande kranvattnet i 15 minuter.
- Placer dem i destillerat vatten och låt ligga i 30 sekunder.
- Om alkoholhaltig eosin ska användas placera dem i reagensprit 95 % i 30 sekunder.
- Placer dem i eosin Y-lösningsmotfärg, alkoholhaltig vattenhaltig eller alkoholhaltig med floxin, och låt ligga i 30–60 sekunder.
- Dehydrera och rengör med 2 byten av vardera reagensprit 95 %, reagensprit och xylen i 2 minuter varandra.
- Montera med hartshaltigt monteringsmedium.

Förfarande 2: Kärnmotfärg för specialfärgar

- Fyllfölj det individuella färgningsförarandet.
- Skölj i avjoniserat vatten.
- Färga i Mayers hematoxylinlösning i 1–5 minuter.
- Skölj i rinnande kranvattnet eller utspädd alkaliskt lösning tills kärnorna är blå.
- Skölj i avjoniserat vatten.
- Montera i vattenhaltiga monteringsmedia om någon del av färgen är alkohollöslig. Om färgen är olöslig i alkohol dehydrerar du i alkohol, rengör i xylen eller xylenersättning och monterar i hartshaltigt monteringsmedium.

Prestandaegenskaper**Förväntade resultat**

Kärnkromatinet ska vara blått. Nukleolerna ska vara synliga. Cytoplasman kommer att uppvisa olika nyanser av rosa till rosa-orange (beroende på vilken motfärg som används) och röda blodkroppar kommer att vara röda.

Kontakta teknisk service på Sigma-Aldrichs för hjälp ifall resultaten som observeras avviker från de förväntade resultaten.

Analytiska prestandaegenskaper

De analytiska prestandaresultaten för de givna testerna utförda på alla målstrukturer bekräftar 100 % sensitivitet, specificitet och repeterbarhet.

Kat.nr	Produktbeskrivning	Mål	Specificitet i om analys	Sensitivitet i om analys	Specificitet mellan analyser	Sensitivitet mellan analyser
MHS	Mayers hematoxylin-lösning	Kärnor	3 av 3	3 av 3	3 av 3	3 av 3

Varningar och faror

Se säkerhetsdatabladet och produktmärkningen för uppdaterad information om risker, fara och säkerhet.

MHS16, MHS32, MHS80, MHS128:

H331: Giftigt vid inandning.

P261: Andas inte in damm/rök/gas/dimma/ångor/spray.

P271: Använd endast utomhus eller i ett välventilerat utrymme.

P304 + P340 + P311: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att personen andas bekvämt. Ring en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P403 + P233: Förvara på en väl ventilerad plats. Håll behållaren tätt försluten.

P405: Förvara inläst.

P501: Kassera innehållet/behållaren till en godkänd avfallsanläggning.

Om det har inträffat en allvarlig incident medan denna enhet använts eller som ett resultat av att den har använts, ska det rapporteras till tillverkaren och/eller dess auktoriserade representant samt myndigheten i ditt land.

Symbolförklaring

Symboler enligt definition i EN ISO 15223-1:2021

	Tillverkare		Katalognummer
	Se bruksanvisningen		Batchkod
	Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen/ Europeiska unionen		EU-försäkran om överensstämmelse (definieras i IVDR 2017/746)
	Utgångsdatum		Medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik
	Temperaturgräns		Iakttag försiktighet
	Tillverkningsdatum		Importör

Referenser

- Conn's Biological Stains, 10th ed., RW Horobin and JA Kiernan, Editors, Taylor & Francis, NY, 2002, pp 17
- Histopathologic Technic and Practical Histochemistry, 3rd ed., RD Lillie, Editor. McGraw-Hill, New York, 1965, p 175
- Theory and Practice of Histological Techniques, Edited by Bancroft JD and Gamble, M, Churchill Livingstone, New York, 2002, p127
- Theory and Practice of Histotechnology, 2nd ed., Sheehan DC, Hrapchak BB, Editors, CV Mosby Co, St Louis (MO) 1980
- Laboratory Methods in Histotechnology of the Armed Forces Institute of Pathology, 4th ed., Prophet EB, Mills B, Arrington JB and Sabin LH, Editors, American Registry of Pathology, Washington DC 1992
- Theory and Practice of Histological Techniques, omarbetad av Bancroft JD och Gamble, M, Churchill Livingstone, New York, 2002, p129

Kontakttuppgifter

För att göra en beställning besöker du vår webbplats på SigmaAldrich.com. För teknisk service besöker du sidan för teknisk service på vår webbplats SigmaAldrich.com/techservice.

Revisionshistorik

Rev. 5.0	2016
Rev. 6.0	2022
Rev. 7.0	2022

Överfört till ny mall med nuvarande varumärke. Specificerat "För yrkesmässig bruk" under "Användningsområde" och under "Försiktighetsåtgärder". Flyttat påståendet "Hjälpmittel för diagnostisering" till "Användningsområde". Reviderat "Användningsområde" så att det motsvarar riktlinjerna IVDR. Uppdaterat "Material säkerhetsdatablad" till "Säkerhetsdatablad". Uppdaterat kontakttuppgifterna. Tagit bort anvisningen om att CLSI ska följas vid provtagning. Tagit bort EN 980 och ändrat till EN ISO 15223-1:2021 för symbolerna. Lagt till kontakttuppgifter för biverkningar. Uppdaterat litteraturreferenserna. Lagt till en tabell över revisionshistoriken. Lade till varningar och faror.



The Initial M and Sigma-Aldrich are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources.

© 2022 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All rights reserved.

The life science business of Merck KGaA, Darmstadt, Germany operates as MilliporeSigma in the U.S. and Canada.

Instruções de utilização

Solução de hematoxilina de Mayer

Procedimento n.º MHS



IVD CE

Utilização prevista

A solução de hematoxilina de Mayer é normalmente utilizada após a imunohistoquímica ou coloração citoquímica como uma contracoloração nuclear. Também pode ser utilizada para coloração padrão de hematoxilina e eosina (H&E), mas é mais comumente utilizada onde a diferenciação do álcool ácido, ou a exposição ao álcool, pode destruir o componente citoplasmático corado.³ A solução de hematoxilina de Mayer é formulada sem álcool e, como tal, não dissolverá AEC (3-amino-9-etylcarbazol), fosfatase alcalina/Cromogénio vermelho rápido ou outros produtos corados solúveis. As soluções de hematoxilina de Mayer destinam-se a "Utilização para diagnóstico in vitro". Apenas para utilização profissional. Os dados obtidos a partir deste procedimento qualitativo manual são utilizados para a determinação da cromatina em núcleos de amostras humanas. Estes dados podem ser utilizados como auxiliares no diagnóstico de certas condições clínicas ou estados fisiopatológicos e devem ser revistos juntamente com outros testes ou informações de diagnóstico clínico.

A hematoxilina, um corante nuclear comum, é isolada a partir de um extrato de campeche.¹ A primeira aplicação biológica bem-sucedida da hematoxilina foi descrita por Bohmer em 1865.¹ Mayer introduziu a sua formulação em 1903.² Inúmeras formulações surgiram desde essa altura. Destas, as de Harris, Gill, Mayer e Weigert mantiveram a popularidade. Antes de poder ser utilizada como corante nuclear, a hematoxilina tem de ser oxidada em hematéina e combinada com um ião metálico (mordente). Os mordentes mais bem-sucedidos têm sido os sais de alumínio ou ferro.

Geralmente, as soluções de hematoxilina são classificadas como progressivas ou regressivas conforme a concentração de corante. As colorações progressivas (por exemplo, a hematoxilina de Mayer) têm uma menor concentração de corante e coram seletivamente a cromatina nuclear sem corar as estruturas citoplasmáticas. A intensidade pretendida varia em função do tempo. Se os tempos de coloração forem excessivos, uma coloração progressiva pode atuar de forma semelhante a uma solução de coloração regressiva. A coloração com corantes progressivos requer geralmente mais tempo do que a coloração com corantes regressivos. As colorações regressivas (por exemplo, a hematoxilina de Harris) coram intensamente todos os componentes do tecido suscetíveis de coloração (nucleares e citoplasmáticos). Para se chegar à resposta correta à coloração, o excesso de corante deve ser removido da secção do tecido. Após uma diferenciação suficiente, uma secção com descoloração adequada demonstrará uma coloração nuclear, mas não cora estruturas citoplasmáticas.

O último passo na coloração da hematoxilina é a coloração a azul da secção do tecido. Inicialmente as secções de tecido são coradas a púrpura ou púrpura avermelhada. Após a exposição a soluções alcalinas (água quente da torneira [se ligeiramente alcalina], água diluída com amoníaco, substituto de água da torneira de Scott ou carbonato de lítio), a secção do tecido assume a cor azul característica de uma lâmina corada com hematoxilina.

Reagentes

Solução de hematoxilina de Mayer (N.º de cat. MHS: MHS16-500ML; MHS32-1L; MHS80-2.5L; MHS128-4L)

Hematoxilina certificada (1,0 g/L), C.I. 75290, iodato de sódio (0,2 g/L), sulfato de alumínio e amónio • 12 H₂O (50 g/L), hidrato de cloral (50 g/L) e ácido clítrico (1 g/L).

Materiais especiais necessários mas não fornecidos

- Contracolorações de soluções de eosina Y:
Alcoólica (N.º de cat. HT1101: HT110116-500ML; HT110132-1L; HT110180-2.5L; HT1101128-4L)
Águas (N.º de cat. HT1102: HT110216-500ML; HT110232-1L; HT110280-2.5L; HT1102128-4L)
OU Alcoólica com floxina (N.º de cat. HT1103: HT110316-500ML; HT110332-1L; HT110380-2.5L; HT1103128-4L)
- Álcool reagente (N.º de cat. R8382-1GA) OU etanol, 100%
- Concentrado de substituto de água da torneira de Scott (N.º de cat. S5134-6x100ML)
- Xileno ou substituto do xileno
- Microscópio, lâminas para microscópio, lamelas e tinas de coloração

Conservação e estabilidade

Conservar o reagente à temperatura ambiente (18–26 °C) e protegidos da luz. O reagente permanece estável até à data de validade indicada no rótulo. Não coloque a solução usada novamente no frasco de reserva.

Deterioração

Elimine se os tempos de coloração se tornarem excessivos ou se a solução ficar castanha.

Preparação

Filtre a solução de hematoxilina de Mayer antes de cada utilização. A solução está então pronta a ser utilizada.

Precauções

Estes DIV destinam-se a utilização para diagnóstico in vitro num ambiente de laboratório clínico. Estes DIV destinam-se apenas a utilização profissional por pessoal qualificado. Os DIV da Sigma-Aldrich podem ser utilizados por técnicos de laboratório com formação no manuseamento de amostras humanas potencialmente infeciosas e na utilização de microscópios e outros equipamentos laboratoriais e com percepção cromática e acuidade visual para distinguir cores e outros objetos ao microscópio.

Devem seguir-se as precauções normais no manuseamento de reagentes laboratoriais. Elimine os resíduos cumprindo todos os regulamentos locais, estatais, municipais ou nacionais.

Procedimento**Colheita de amostras**

Nenhum método de testagem conhecido pode oferecer uma garantia total de que as amostras sanguíneas ou tecido não transmitirão infecções. Por conseguinte, todos os derivados de sangue ou amostras de tecido devem ser considerados potencialmente infeciosos.

Os textos sobre histologia padrão contêm os detalhes necessários para a colheita e conservação de amostras.^{4,5}

Notas

- Os tempos indicados no folheto são aproximados. Os tempos podem ser ajustados de acordo com as preferências pessoais. As soluções de coloração muito utilizadas perderão o seu poder de coloração, pelo que se deve prolongar os tempos de coloração ou utilizar soluções novas.⁶
- Podem ser utilizadas soluções alcalinas diluídas em vez de água corrente quente da torneira. Isto reduzirá o tempo necessário para o procedimento de coloração. Se utilizar uma solução alcalina diluída, certifique-se de que lava as lâminas durante mais 2–3 minutos em água corrente da torneira antes de proceder à coloração de eosina.
- Em algumas redes de abastecimento, a água da torneira é ácida e imprópria para utilização na parte de "coloração azul" deste procedimento. Se a água da torneira for ácida, utilize uma solução alcalina diluída.
- Núcleos roxos ou castanhos-avermelhados são indicativos de "coloração azul" inadequada.
- Se a coloração de eosina for excessiva, a coloração nuclear pode ficar desfarcada. A coloração de eosina adequada demonstrará um efeito em 3 tons. Para aumentar a diferenciação da eosina, prolongue o tempo em álcoois ou utilize um primeiro álcool com um maior teor de água. Os tempos em álcoois podem ser ajustados para obter o grau adequado de coloração de eosina.
- Filtre diariamente a solução de trabalho de coloração. Alterne diariamente os álcoois e o xileno/substituto do xileno.
- A adição de novo stock a soluções de trabalho esgotadas de hematoxilina de Mayer ou eosina não é recomendada.
- Evite o transporte excessivo de água para a hematoxilina de Mayer.
- Devem ser incluídas em cada série lâminas de controlo positivo.

Procedimento**Procedimento 1: Coloração de hematoxilina e eosina**

- Prepare uma solução de álcool a 95% adicionando 5 mL de água desionizada a 95 mL de álcool reagente ou etanol (100%).
- Desparafinize em água ou fixe e hidrate as secções congeladas.
- Realize a coloração em solução de hematoxilina de Mayer durante 15 minutos.
- Lave em água corrente quente da torneira durante 15 minutos.
- Coloque em água destilada durante 30 segundos.
- Se for utilizada eosina alcoólica, coloque em álcool reagente, 95% durante 30 segundos.
- Coloque em contracoloração de solução de eosina Y, alcoólica, aquosa ou alcoólica com floxina durante 30–60 segundos.
- Desidrate e limpe em 2 mudas cada uma de álcool reagente a 95%, álcool reagente e xileno durante 2 minutos cada.
- Proceda à montagem num meio de montagem resinoso.

Procedimento 2: Contracoloração nuclear para colorações especiais

- Realize o procedimento de coloração individual.
- Lave em água desionizada.
- Realize a coloração em solução de hematoxilina de Mayer durante 1–5 minutos.
- Lave em água corrente da torneira ou dilua em solução alcalina até os núcleos ficarem azuis.
- Lave em água desionizada.
- Se qualquer porção da coloração for solúvel em álcool, monte em meio de montagem aquoso. Se a coloração for insolúvel em álcool, desidrate em álcool, limpe em xileno ou substituto do xileno e monte em meios de montagem resinosos.

Características de desempenho**Resultados esperados**

A chromatina nuclear deve ser azul. Os nucléolos devem ser visíveis. O citoplasma apresentará vários tons de rosa a rosa-laranja (dependendo da contracoloração utilizada) e os glóbulos vermelhos serão vermelhos.

Se os resultados observados variarem dos resultados previstos, contacte a Assistência técnica da Sigma-Aldrich para obter ajuda.

Características de desempenho analítico

Os resultados do desempenho analítico para os testes indicados realizados em todas as estruturas alvo, confirmam uma sensibilidade de 100%, especificidade e repetibilidade.

N.º de cat.	Descrição do produto	Alvo	Especifidade intraensaio	Sensibilidade intraensaio	Especifidade interensaio	Sensibilidade interensaio
MHS	Solução de hematoxilina de Mayer	Núcleos	3 de 3	3 de 3	3 de 3	3 de 3

Avisos e perigos

Consulte a Folha de Dados de Segurança e a rotulagem do produto para obter informações atualizadas sobre riscos, perigos ou segurança.

MHS16, MHS32, MHS80, MHS128:

H331: Tóxico por inalação.

P261: Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerosóis.

P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P304 + P340 + P311: EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico.

P403 + P233: Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

P405: Armazenar em local fechado à chave.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente numa estação de eliminação de resíduos aprovada.

Caso tenha ocorrido algum incidente grave durante a utilização deste dispositivo ou como resultado da sua utilização, comunique-o ao fabricante e/ou ao respetivo representante autorizado e à sua autoridade nacional.

Definições dos símbolos

Símbolos conforme definidos na norma EN ISO 15223-1:2021

	Fabricante		Número de catálogo
	Consultar as instruções de utilização		Código do lote
	Representante autorizado na Comunidade Europeia/ União Europeia		Declaração de Conformidade da União Europeia (definida na diretiva IVDR 2017/746)
	Data de validade		Dispositivo médico para diagnóstico in vitro
	Limite de temperatura		Atenção
	Data de fabrico		Importador

Referências

1. Conn's Biological Stains, 10th ed., RW Horobin, JA Kiernan, Editors, Taylor & Francis, NY, 2002, pp 17
2. Histopathologic Technic and Practical Histochemistry, 3rd ed., RD Lillie, Editor. McGraw-Hill, New York, 1965, p 175
3. Theory and Practice of Histological Techniques, Edited by Bancroft JD, Gamble, M, Churchill Livingstone, New York, 2002, p 127
4. Theory and Practice of Histotechnology, 2nd ed., Sheehan DC, Hrapchak BB, Editors, CV Mosby Co, St Louis (MO) 1980
5. Laboratory Methods in Histotechnology of the Armed Forces Institute of Pathology, 4th ed., Prophet EB, Mills B, Arrington JB and Sabin LH, Editors, American Registry of Pathology, Washington DC 1992
6. Theory and Practice of Histological Techniques, Edited by Bancroft JD and Gamble, M, Churchill Livingstone, New York, 2002, p 129

Informações de contacto

Para encomendar, visite o nosso site SigmaAldrich.com. Para Assistência técnica, visite a página de assistência técnica no nosso site SigmaAldrich.com/techservice.

Histórico de revisões

Rev. 5.0	2016
Rev. 6.0	2022
Rev. 7.0	2022 Transferência para novo modelo com a marca atual. Especificação para utilização profissional na utilização prevista e nas precauções. Declaração de auxiliar de diagnóstico movida para a utilização prevista. Revisão da utilização prevista para alinhamento com as diretrizes do RDIV. Atualização da Folha de Dados de Segurança do Material para Folha de Dados de Segurança. Atualização das informações de contacto. Remoção da instrução para seguir o CLSI na colheita de amostras. Remoção da norma EN 980 e alteração para a norma EN ISO 15223-1:2021 nos símbolos. Adição de informações de contacto em caso de eventos adversos. Atualização das referências bibliográficas. Adição de uma tabela de histórico de revisões. Avisos e perigos adicionados.



The Initial M and Sigma-Aldrich are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources.



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover,
Germany



Merck KGaA,
64271 Darmstadt,
Germany

Οδηγίες χρήσης

Διάλυμα αιματοξυλίνης Mayer

Διαδικασία αρ. MHS



Προοριζόμενη χρήση

Το διάλυμα αιματοξυλίνης Mayer χρησιμοποιείται συνήθως μετά από ανοσοϊστοχημική ή κυτταροχημική χρώση ως πυρηνική αντίχρωση. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται για τη συνήθη χρώση αιματοξυλίνης και ησινής (H&E), αλλά χρησιμοποιείται συχνότερα όταν η διαφοροποίηση με δίξηνη αλκοόλη ή η έκθεση σε αλκοόλη μπορεί να καταστρέψει τα χρωματισμένα κυτταροπλασματικά συστατικά.³ Το διάλυμα αιματοξυλίνης Mayer είναι διαμορφωμένα χώρια αλκοόλη και ως εκ τούτου δεν θα διαλύνει το AEC (3-αρινο-9-αιθυλοκαρβαζόλη), την αλκαλική φωσφατάνη/το χρωμαγόνιο Fast Red ή άλλα διαλυτά χρωματισμένα προϊόντα. Τα διαλύματα αιματοξυλίνης Mayer προορίζονται για «*in vitro* διαγνωστική χρήση». Για την επιγεγελματική χρήση μόνο. Τα δεδουλεύαντα που λαμβάνονται από αυτή τη μεταφορική ποιοτική χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της χρωματίνης σε πυρήνες ανθρώπινων δειγμάτων. Αυτά τα δεδουλεύαντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βοήθημα για τη διάγνωση ορισμένων κλινικών καταστάσεων ή παθοφυσιολογικών καταστάσεων και θα πρέπει να εξετάζονται σε συνδυασμό με άλλες κλινικές διαγνωστικές εξετάσεις ή ληπτοφορίες.

Η αιματοξυλίνη, μια συνήθης πυρηνική χρώση, απομονώνεται από εκχύλισμα αιματοξυλίου.¹ Η πρώτη επιτυχής βιολογική εφαρμογή της αιματοξυλίνης περιγράφηκε από τον Bohmer το 1865.¹ Ο Mayer παρουσίασε το σκεύασμά του το 1903.² Εκτός έχουν εμφανιστεί πολλά άλλα σκεύασμα. Από αυτά, τη Harris, Gill, Mayer και Weigert έχουν διατηρηθεί τη δημοτικότητά τους. Προτού η αιματοξυλίνη χρησιμοποιείται ως πυρηνική χρώση, πρέπει να οξειδωθεί σε αιματίνη και να συνδυαστεί με μεταλλικό ίόν (στερεωτικό). Τα πιο επιτυχημένα στερεωτικά είναι άλατα αργιλίου ή σιδήρου.

Γενικά, τα διαλύματα αιματοξυλίνης ταξινομούνται ως προχωρητικά (progressive) ή οπισθοχωρητικά (regressive) με βάση τη συγκέντρωση της χρωστικής. Οι προχωρητικές χρώσεις (π.χ. αιματοξυλίνη Mayer) έχουν χαμηλότερη συγκέντρωση χρωστικής και χρωματίζουν εκλεκτικά την πυρηνική χρωματίνη χωρίς να χρωματίζουν τα κυτταροπλασματικά δομές. Η επιθυμητή έντση είναι συνάρτηση του χρόνου. Εάν οι χρόνοι χρώσης είναι υπερβολικοί, μη προχωρητική χρώσης μπορεί να λειτουργήσει παρόμιο με ένα διάλυμα οπισθοχωρητικής χρώσης. Η χρώση με προχωρητικές χρώσεις απαιτεί γενικά περισσότερο χρόνο από ότι η χρώση με οπισθοχωρητικές χρώσεις. Οι οπισθοχωρητικές χρώσεις (π.χ. αιματοξυλίνη Harris) χρωματίζουν έντονα όλα τα χρωματίζουμενα συστατικά των ιστών (πυρηνικά και κυτταροπλασματικά). Για να επιτευχθεί η σωστή απόκριση χρώσης, πρέπει να αφαιρεθεί η περίσεσια της χρωστικής από την τομή ιστού. Μετά από επαρκή διαφοροποίηση, μια κατάλληλη αποχρωματισμένη τομή θα παρουσιάσει πυρηνική χρώση, αλλά δεν θα χρωματίζει κυτταροπλασματικές δομές.

Το τελικό βήμα στη χρώση αιματοξυλίνης είναι το «blueing» της τομής ιστού. Αρχικά οι τομές ιστού χρωματίζονται είτε με βοήτη κοκκινώμον πιοβ. Μετά την έκθεση σε αλκαλική διαλύματα (ζεστό νερό βρύσης [έαν είναι ελαφρώς αλκαλικό], νερό με αραιωμένη αρμανία, υποκατάστατο νερού βρύσης Scott ή ανθρακικό λίθιο), την τομή ιστού ποίρνει το χαρακτηριστικό μπλε χρώμα μιας αντικειμενοφόρου που έχει χρωματιστεί με αιματοξυλίνη.

Αντιδραστήρια

Διάλυμα αιματοξυλίνης Mayer (Αρ. κατ. MHS: MHS16-500ML; MHS32-1L; MHS80-2.5L; MHS128-4L)

Πιστοποιημένη αιματοξυλίνη (1,0 g/L), C.I. 75290, ιωδικό νάτριο (0,2 g/L), θειικό αργιλίο αρμανίου • 12 H₂O (50 g/L), υδρική χλωράδη (50 g/L) και κιτρικό οξεί (1 g/L).

Ειδικά υλικά που απαιτούνται αλλά δεν παρέχονται

- Αντιχρώσεις διαλύματος ησινής Y: Αλκοολικό (αρ. καταλόγου HT1101: HT110116-500ML, HT110132-1L, HT110180-2.5L, HT110128-4L) Υδατικό (αρ. καταλόγου HT1102: HT110216-500ML, HT110232-1L, HT110280-2.5L, HT1102128-4L) *Η Αλκοολικό με φλογήν (αρ. καταλόγου HT1103: HT110316-500ML, HT110332-1L, HT110380-2.5L, HT1103128-4L)
- Αλκοόλη αντιδραστηρίου (αρ. καταλόγου R8382-1GA) ή αιθανόλη, 100%
- Συμπλέκωμα υποκατάστατου νερού βρύσης Scott (αρ. καταλόγου S5134-6x100ML)
- Ξυλένιο ή υποκατάστατο ξυλενίου
- Μικροσκόπιο, αντικειμενοφόροι μικροσκοπίου, καλυπτρίδες και τρυβλία χρώσης

Φύλαξη και σταθερότητα

Φυλάσσετε το αντιδραστήριο σε θερμοκρασία δωματίου (18–26 °C) προστατευμένο από το φως. Το αντιδραστήριο είναι σταθερό μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην ετικέτα. Μην επιστρέψετε το χρησιμοποιημένο διάλυμα στη φάση αποθέματος.

Άλλοι ώστε

Απορρίψτε εάν οι χρόνοι χρώσης γίνουν υπερβολικοί ή το διάλυμα γίνει καφέ.

Παρασκευή

Διηθήστε το διάλυμα αιματοξυλίνης Mayer πριν από κάθε χρήση. Το διάλυμα είναι στη συνέχεια έτοιμο για χρήση.

Προφυλάξεις

Αυτά τα βοηθήματα IVD προορίζονται για *in vitro* διαγνωστική χρήση σε περιβάλλον κλινικού εργαστηρίου. Αυτά τα βοηθήματα IVD προορίζονται για επαγγελματική χρήση μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Τα βοηθήματα IVD της Sigma-Aldrich μπορούν να χρησιμοποιούνται από εργαστηριακό προσωπικό το οποίο είναι επαρκείαντα σε πειραματικά θερώντας δείγματα που μπορεί να είναι μολυσματικά, να χρησιμοποιεί μικροσκόπιο και άλλον εργαστηριακό εξοπλισμό και διαθέτει αντίληψη των χρωμάτων και οπτική οξύτητα για να διακρίνει τα χρώματα και άλλα αντικείμενα κάτω από το μικροσκόπιο.

Πρέπει να ακολουθούνται οι συνήθεις προφυλάξεις κατά τον χειρισμό εργαστηριακών αντιδραστηρίων. Απορρίψτε τα αποβλήτα τηρώντας όλους τους τοπικούς, πολιτειακούς, περιφερειακούς ή εθνικούς κανονισμούς.

Διαδικασία

Συλλογή δειγμάτων

Καμία γνωστή μέθοδος δοκιμασίας δεν μπορεί να προσφέρει πλήρη διαβεβαίωση ότι τα δειγμάτα αιμάτος ή ιστού δεν θα μεταδώσουν λοιμωχή. Επομένως, όλα τα παράγωγα αιμάτος ή τα δειγμάτα ιστού θα πρέπει να θεωρούνται ως δυνητικά μολυσματικά.

Τα καθιερωμένα κείμενα ιστολογίας παρέχουν τις απαραίτητες λεπτομέρειες για τη συλλογή και τη φύλαξη των δειγμάτων.^{4,5}

Σημειώσεις

- Οι χρόνοι που δίνονται στο ένθετο είναι κατά προσέγγιση. Οι προσωπικές προτιμήσεις ποικίλουν και οι χρόνοι μπορούν να προσαρμόστονται ανάλογα με τις προσωπικές προτιμήσεις. Τα διαλύματα χρώσης που χρησιμοποιούνται εντατικά θα χάσουν τη χρωστική τους δύναμη και οι χρόνοι χρώσης θα πρέπει να παραταθούν ή να χρησιμοποιηθούν νέα διαλύματα.⁶
- Αραιά αλκαλικά διαλύματα μπορούν να χρησιμοποιούνται αντί του ζεστού τρεχούμενου νερού βρύσης. Αυτό θα μειώσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διαδικασία χρώσης. Εάν χρησιμοποιείτε αραιό αλκαλικό διάλυμα, φροντίστε να πλύνετε τις αντικειμενοφόρους πλάκες επιπλέον 2–3 λεπτά σε τρεχούμενο νερό βρύσης πριν προχωρήσετε στη χρώση με πώσην.
- Ορισμένες παροχές νερού της βρύσης είναι δίχνες και ακατάλληλες για χρήση στο τμήμα διαφοροποίησης «blueing» αυτής της διαδικασίας. Εάν το νερό της βρύσης είναι δίχνο, χρησιμοποιήστε ένα αραιό αλκαλικό διάλυμα.
- Οι μπή ή ερυθροκαστανοί πυρήνες είναι ενδεικτικοί ανεπαρκούς «blueing».
- Εάν η χρώση πωαίνης είναι υπερβολική, η πυρηνική χρώση μπορεί να καλυφθεί. Η σωστή χρώση πωαίνης θα δείξει ένα αποτέλεσμα 3 τόνων. Για την αύξηση της διαφοροποίησης της πωαίνης, παρατείνετε τον χρόνο παραμοής στις αλκοόλες ή χρησιμοποιήστε μια πρώτη αλκοόλη με υψηλότερη περιεκτικότητα σε νερό. Οι χρόνοι στις αλκοόλες μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να επιτυχείται ο κατάλληλος βαθμός χρώσης πωαίνης.
- Δημητρίστε τα διάλυμα χρώσης εργασίας καθημερινά. Εναλλάσσετε καθημερινά τις αλκοόλες και το ξελένιο/υποκατάστατο ξελένιου.
- Η προσθήκη νέου αποθέματος σε εξαντλημένα διαλύματα εργασίας αιματοξυλίνης Mayer ή ησινής δεν συνιστάται.
- Αποφεύγετε την υπερβολική μεταφορά νερού στην αιματοξυλίνη Mayer.
- Θετικές αντικειμενοφόρους ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνονται σε κάθε εκτέλεση.

Διαδικασία

Διαδικασία 1: Χρώση αιματοξυλίνης και πωαίνης

1. Παρασκευάστε διάλυμα αλκοόλης 95% προσθέτοντας 5 mL απονισμένου νερού σε 95 mL αλκοόλης αντιδραστηρίου ή αιθανόλης (100%).
2. Αποπαραγίνωστε σε νερό ή μονιμοποιήστε και ενυδατώστε κατεψυγμένες τομές.
3. Χρωματίστε σε διάλυμα αιματοξυλίνης Mayer για 15 λεπτά.
4. Ξεπλύνετε σε ζεστό τρεχούμενο νερό βρύσης για 15 λεπτά.
5. Τοποθετήστε σε αποστασμένο νερό για 30 δευτερόλεπτα.
6. Εάν πρόκειται για χρησιμοποιηθεί αλκοολική ησινή, τοποθετήστε σε αλκοόλη αντιδραστηρίου, 95% για 30 δευτερόλεπτα.
7. Τοποθετήστε σε διάλυμα αιματοξυλίνης Mayer για 1–5 λεπτά.
8. Ξεπλύνετε στην αιθανόλη για 1–5 λεπτά.
9. Ξεπλύνετε σε τρεχούμενο νερό βρύσης ή αραιό αλκαλικό διάλυμα μέχρι οι πυρήνες να γίνουν μπλε.
10. Ξεπλύνετε σε τρεχούμενο νερό βρύσης ή αραιό αλκαλικό διάλυμα μέχρι οι πυρήνες να γίνουν μπλε.
11. Εάν οι πυρήνες είναι διαστύλιτες στην αλκοόλη, αφυδατώστε σε αλκοόλη, διαυγάστε σε καλύπη για 30–60 δευτερόλεπτα.
12. Αφυδατώστε και διαυγάστε με 2 αλλαγές από 95% αλκοόλη αντιδραστηρίου, αλκοόλη για 30 δευτερόλεπτα το καθένα.
13. Καλύψτε με ρητίνωδες μέσο κάλυψης.

Διαδικασία 2: Πυρηνική αντιχρώσωση για ειδικές χρώσεις

1. Ολοκληρώστε την επιμέρους διαδικασία χρώσης.
2. Ξεπλύνετε σε απονισμένο νερό.
3. Χρωματίστε σε διάλυμα αιματοξυλίνης Mayer για 1–5 λεπτά.
4. Ξεπλύνετε στην αιθανόλη για 1–5 λεπτά.
5. Ξεπλύνετε σε απονισμένο νερό.
6. Εάν οποιοδήποτε τμήμα της χρώσης είναι διαστύλιτες στην αλκοόλη, αφυδατώστε σε αλκοόλη, διαυγάστε σε καλύπη για 30–60 δευτερόλεπτα.
7. Εάν η χρώση είναι διαστύλιτες στην αλκοόλη, αφυδατώστε σε αλκοόλη, διαυγάστε σε καλύπη για 30–60 δευτερόλεπτα.
8. Εάν η χρώση είναι διαστύλιτες στην αιθανόλη, αφυδατώστε σε αιθανόλη για 30–60 δευτερόλεπτα.
9. Ξεπλύνετε σε τρεχούμενο νερό βρύσης για 1–5 λεπτά.
10. Ξεπλύνετε σε τρεχούμενο νερό βρύσης για 1–5 λεπτά.
11. Εάν οι πυρήνες είναι διαστύλιτες στην αιθανόλη, αφυδατώστε σε αιθανόλη, διαυγάστε σε καλύπη για 30–60 δευτερόλεπτα.
12. Αφυδατώστε και διαυγάστε με 2 αλλαγές από 95% αιθανόλη αντιδραστηρίου, αιθανόλη για 30 δευτερόλεπτα το καθένα.
13. Καλύψτε με ρητίνωδες μέσο κάλυψης.

Χαρακτηριστικά απόδοσης της ανάλυσης

Τα αποτελέσματα απόδοσης της ανάλυσης για τις δεδομένες δοκιμασίες που πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις στοχευμένες δομές, επιβεβαιώνουν την ειδικότητα και την επαναληψιμότητα σε ποσοστό 100%.

Αρ. καταλόγου	Περιγραφή προϊόντος	Στόχος	Ειδικότητα εντός της ανάλυσης	Ευαισθησία εντός της ανάλυσης	Ειδικότητα μεταξύ των αναλύσεων	Ευαισθησία μεταξύ των αναλύσεων
MHS	Διάλυμα αιματοξυλίνης Mayer	Πυρήνες	3 στα 3	3 στα 3	3 στα 3	3 στα 3

Προειδοποιήσεις και κίνδυνοι

Ανατρέξτε στο Δελτίο δεδομένων ασφαλείας και στην επισήμανση προϊόντος για οποιεσδήποτε ενημέρωμένες πληροφορίες κινδύνων ή ασφάλειας.

MHS16, MHS32, MHS80, MHS128:



H331: Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής.

P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμίσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.

P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.

P304 + P340 + P311: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αρίστε τον να ξέκουραστε σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το KENTRO ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.

P403 + P233: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.

P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.

P501: Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σε εγκεκριμένη μονάδα διάθεσης απορριμμάτων.

Εάν, κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτού του βοηθήματος ή ως αποτέλεσμα της χρήσης του, έχει συμβεί κάποιο σοβαρό περιστατικό, παρακαλείστε να το αναφέρετε στον κατασκευαστή ή/και στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του και στην εθνική αρχή της χώρας σας.

Ορισμοί συμβόλων

Σύμβολα όπως ορίζονται στο EN ISO 15223-1:2021

	Κατασκευαστής		Αριθμός καταλόγου
	Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης		Αριθμός παρτίδας
	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα/ Ευρωπαϊκή Ένωση		Δήλωση συμμόρφωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως ορίζεται στην οδηγία IVDR 2017/746)
	Ημερομηνία λήξης		In vitro διαγνωστικό ιατροτεχνολογικό προϊόν
	Όριο θερμοκρασίας		Προσοχή
	Ημερομηνία παραγωγής		Εισαγωγέας

Βιβλιογραφικές αναφορές

- Conn's Biological Stains, 10th ed., RW Horobin and JA Kiernan, Editors, Taylor & Francis, NY, 2002, pp 17
- Histopathologic Technic and Practical Histochemistry, 3rd ed., RD Lillie, Editor. McGraw-Hill, New York, 1965, p 175
- Theory and Practice of Histological Techniques, Edited by Bancroft JD and Gamble, M, Churchill Livingstone, New York, 2002, p 127
- Theory and Practice of Histotechnology, 2nd ed., Sheehan DC, Hrapchak BB, Editors, CV Mosby Co, St Louis (MO) 1980
- Laboratory Methods in Histotechnology of the Armed Forces Institute of Pathology, 4th ed., Prophet EB, Mills B, Arrington JB and Sabin LH, Editors, American Registry of Pathology, Washington DC 1992
- Theory and Practice of Histological Techniques, Edited by Bancroft JD and Gamble, M, Churchill Livingstone, New York, 2002, p 129

Πληροφορίες επικοινωνίας

Για να κάνετε μια παραγγελία, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπο μας στη διεύθυνση SigmaAldrich.com. Για τεχνική εξυπρέπητη, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη σελίδα τεχνικής εξυπρέπησης στον ιστότοπό μας στη διεύθυνση SigmaAldrich.com/techservice.

Ιστορικό αναθεωρήσεων

Αναθ. 5.0 2016

Αναθ. 6.0 2022

Αναθ. 7.0 2022

Έγινε μεταφορά σε νέο υπόδειγμα με την τρέχουσα επωνυμία. Προσδιοριστήκε για επαγγελματική χρήση στην προοριζόμενη χρήση και τις προφυλάξεις. Η δήλωση βοηθήματος για διάγνωση μεταρέθηκε στην προοριζόμενη χρήση. Η προοριζόμενη χρήση αναθεωρήθηκε για ευθυγράμμιση με τις κατευθυντήριες γραμμές IVDR. Το Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού ενημερώθηκε σε Δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Ενημερώθηκαν οι πληροφορίες επικοινωνίας. Αφαιρέθηκε η οδηγία να ακολουθείται το CLSI για τη συλλογή δειγμάτων. Αφαιρέθηκε το EN 980 και άλλαξε σε EN ISO 15223-1:2021 για τα σύμβολα. Προστέθηκαν πληροφορίες επικοινωνίας για ανεπιθύμητα συμβάντα. Ενημερώθηκαν οι βιβλιογραφικές αναφορές. Προστέθηκε πίνακας ιστορικού αναθεωρήσεων. Προσθήκη προειδοποίησεων και κινδύνων.



Sigma-Aldrich, Inc.,
3050 Spruce Street,
St. Louis, MO 63103 USA
an affiliate of Merck KGaA,
Darmstadt, Germany
+1(314) 771-5765



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover,
Germany



Merck KGaA,
64271 Darmstadt,
Germany

The Initial M and Sigma-Aldrich are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources.

© 2022 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All rights reserved.

The life science business of Merck KGaA, Darmstadt, Germany operates as MilliporeSigma in the U.S. and Canada.

Használati utasítás

Mayer-féle hematoxilinoldat

MHS sz. eljárás



Rendeltetésszerű használat

A Mayer-féle hematoxilinoldatot gyakran használják immunhisztokémia vagy citokémiai festés után, sejtmagok ellenfestésére. Használható standard hematoxilin és eozin (H&E) festésre is, de gyakrabban használják, ha a savas alkoholos differenciálás vagy alkohollal való érintések szétroncsolhatja a megfestett citoplazma-komponenst.³ A Mayer-féle hematoxilinoldat alkohol nélkül készül, és így nem oldhat ki az AEC-t (3-amino-9-ethyl-karbazolt), az alkalicus foszfát/Fast Red kromogént vagy más oldható színezet termékeket. A Mayer-féle hematoxilinoldatok „in vitro” diagnosztikai felhasználásra” szolgálnak. Kizárálag professzionális használatra. A manuális, kvalitatív eljárásból nyert adatokat az emberi minták sejtmagjaiban lévő kromatin meghatározására használj fel. Ezek az adatok felhasználhatók bonyos klinikai állapotok vagy patofiziológiai állapotok diagnosztizálásának elősegítésére, más klinikai diagnosztikai vizsgálatokkal vagy információkkal együtt felülvizsgálva.

A hematoxilin egy általánosan használt sejtmagfesték, amelyet röntgen kivonatából izolálnak.¹ A hematoxilin első sikeres biológiai alkalmazását Bohmer írta le 1865-ben.¹ Mayer 1903-ban mutatta be készítményét.² Azóta számos készítményt tünt fel. Ezek közül a Harris-féle, a Gill-féle, a Mayer-féle és a Weigert-féle továbbra is népszerű. Mielőtt a hematoxilin sejtmagok festésére lehetne használni, hematineinél kell oxidálni, és fémsóval (pácfestékkel) kell keverni. A legsikeresebb pácfestékek az alumínium és a vas sói.

A hematoxilinoldatok általában progresszív vagy regresszív besorolásúak, a festékkoncentráció alapján. A progresszív festékek (pl. a Mayer-féle hematoxilin) alacsonyabb festékkoncentrációval rendelkeznek, és szelektíven festik a nukleáris kromatint a citoplazmatikus struktúrák megfestése nélkül. Az elérni kívánt intenzitás az idő függvénye. Ha a festési idő túl hosszú, a progresszív festés hasonló hatást fejezhet ki, mint a regresszív festőoldat. A progresszív festékekkel való festés általában több idő igényel, mint a regresszív festékekkel való festés. A regresszív festékek (pl. a Harris-féle hematoxilin) minden festethető szöveti részt (nukleárist és citoplazmatikus részt egyaránt) intenzíven festenek. A megfelelő festési válasz eléréséhez a felesleges festéket el kell távolítani a szövettani metszetből. Elegendő differenciálás után, a megfelelően festékmentesített metszet nukleáris festődést fog mutatni, a citoplazmatikus struktúráról viszont nem fognak festődni.

A hematoxilin festés utolsó lépése a szövettani metszet „kékités”. Kezdetben a szövettani metszetek lila vagy vöröseslila színűnek. Miután lúgos oldatoknak (meleg csapvíz [ha enyhén lúgos], hígított ammoniavíz, Scott-féle csapvíz-helyettesítő vagy litium-karbonát) volt kitéve, a szövettani metszet a hematoxilinnal festett tárgylemezre jellemző kék szín mutatja.

Reagensek

Mayer-féle hematoxilinoldat (Kat. sz. MHS: MHS16-500ML; MHS32-1L; MHS80-2.5L; MHS128-4L)

Tanúsított hematoxilin (1,0 g/l), C.I. 75290; nátrium-jodát (0,2 g/l), alumínium-ammórium-szulfát

- 12 H₂O (50 g/l), klór-hidrát (50 g/l) és citromsav (1 g/l).

Szükséges, de nem biztosított különleges anyagok

- Eozin Y oldat ellenfestékek:
- Alkoholos (kat. sz. HT1101: HT110116-500ML; HT110132-1L; HT110180-2.5L; HT1101128-4L)
- Vizes (kat. sz. HT1102: HT110216-500ML; HT110232-1L; HT110280-2.5L; HT1102128-4L)
- VAGY** alkoholos phoxine-nal (kat. sz. HT1103: HT110316-500ML; HT110332-1L; HT110380-2.5L; HT1103128-4L)
- Denaturált alkohol (kat. sz. R8382-1GA) VAGY etanol, 100%
- Scott-féle csapvíz-helyettesítő koncentrátum (kat. sz. S5134-6x100ML)
- Xilol vagy xilitol helyettesítő anyag
- Mikroszkóp, mikroszkópos tárgylemezek, fedőlemezek és festőedények

Tárolás és stabilitás

A reagens fenolitől véde, szobahőmérsékleten (18–26 °C) kell tárolni. A reagens a címkén feltüntetett lejárati dátumig stabil. Ne öntse vissza a használt oldatot a palackba.

Bomlás

Ha a festési idő túl hosszúvá válik, vagy az oldat megbarnul, dobja ki.

Előkészítés

Minden használat előtt szűrje le a Mayer-féle hematoxilinoldatot. Az oldat ezután használatra kész.

Óvintézkedések

Ezeket az in vitro diagnosztikai eszközöket klinikai laboratóriumi környezetben történő in vitro diagnosztikai felhasználásra szánták. Ezeket az in vitro diagnosztikai eszközöket csak képzett szakemberek használhatják. A Sigma-Aldrich in vitro diagnosztikai eszközököt olyan laboratóriumi személyzet üzemeltetheti, aikik képzettek az esetlegesen fertőző emberi minták kezelésére, mikroszkópok és egyéb laboratóriumi berendezések használatában, valamint kellő színérzékeléssel és látásélességgel rendelkeznek a színek és egyéb tárgyak mikroszkóp alatt történő megkülönböztetésére.

A laboratóriumi reagensek kezelése során a szokásos óvintézkedéseket kell követni. A hulladékot a helyi, állami, tartományi vagy nemzeti előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Eljárás

Mintavétel

Egyetlen ismert vizsgálati módszer sem nyújt teljes bizonyosságot arra nézve, hogy a vérminták vagy szöveget nem továbbítanak fertőzést. Ezért minden vérkészítményt vagy szövetmintát potenciálisan fertőzőnek kell tekinteni.

Az alapvető szövettani tananyagok tartalmazzák a szükséges részleteket a mintavétellel és a mintát tárolásával kapcsolatban.^{4,5}

Megjegyzések

- A tájékoztatóban megadott időtartamok hozzávetőlegesek. A személyes preferenciák eltérőek lehetnek, és az időtartamok a személyes preferenciához igazithatók. A gyakran használt festőoldatok elvészítik festőképességüket, így a festési időket meg kell hosszabbítani, vagy új oldatokat kell használni.⁶
- Hígított lúgos oldatok is használhatók meleg folyó csapvíz helyett. Ez lerövidíti a festési eljárásnak szükséges időt. Ha hígított lúgos oldatot használ, akkor az eozinfestés megkezdése előtt további 2–3 percig mosza a tárgylemezeket folyó csapvízzel.
- Egyes csapvízkészletek savasak, és nem alkalmasak az eljárás „kékités” részében való használatra. Ha a csapvíz savas, használjon hígított lúgos oldatot.
- A lila vagy vörösesbarna sejtmagok a nem megfelelő „kékités” jelei.
- Ha az eozinfestés túl erős, elfedheti a sejtmagfestést. A helyes eozinfestés 3 tónusú hatást fog mutatni. Az eozin jobb differenciálásának érdekében hosszabbítása meg az alkoholokban töltött időt, vagy használjon magasabb víztartalmú első alkoholt. Az alkoholokban töltött időt beállítható úgy, hogy az eozinfestés megfelelő mértékű legyen.
- Szűrje le naponta a festőoldatot, amivel dolgozott. Naponta cserélje az alkoholokat és a xilolt/xilitolt helyettesítő anyagokat.
- Nem ajánlott a kimerült Mayer-féle hematoxilin vagy eozin munkaoldatokhoz friss törzsoldatot adni.
- Kerülje túlzott mennyiségi víz átvitelét a Mayer-féle hematoxilinra.
- minden vizsgálatba be kell vonni pozitív kontroll tárgylemezeket.

Eljárás

1. eljárás: Hematoxilin- és eozinfestés

1. Készítse 95%-os alkoholos oldatot úgy, hogy 5 ml ioncerítő vizet hozzáad 95 ml denaturált alkoholhoz vagy etanolhoz (100%).
2. Deparaffinálja vízig, vagy fixálja és hidratálja a fagyaszott metszeteket.
3. Fesse Mayer-féle hematoxilinoldatban 15 percig.
4. Öblítse meleg, folyó csapvízzel 15 percig.
5. Helyezze desztillált vízbe 30 másodpercre.
6. Alkoholos eozin használata esetén helyezze denaturált alkoholba (95%) 30 másodpercre.
7. Helyezze az ellenfestéshez eozin Y oldatba (alkoholos, vizes vagy alkoholos phoxine-nal) 30–60 másodpercre.
8. Dehidratálja és derítse kétszer-kétszer váltott 95%-os denaturált alkoholban, denaturált alkoholban, majd xilolban, egyenként 2 percig.
9. Fedje le gyantás lefedőszerrrel.

2. eljárás: Nukleáris ellenfestés különleges festésekhez

1. Végéeze el az egyéni festési eljárását.
2. Öblítse le ioncerítő vizellel.
3. Fesse Mayer-féle hematoxilinoldatban 1–5 percig.
4. Öblítse folyó csapvízzel vagy hígított lúgos oldatban, amíg a sejtmagok kékek nem lesznek.
5. Öblítse le ioncerítő vizellel.
6. Ha a festék bármely része alkoholban oldódó, fedje le a metszetet vízoldékony lefedőszerrrel. Ha a festék nem oldódik alkoholban, dehidratálja alkoholban, derítse xilolban vagy xilitolt helyettesítő anyagban, és fedje le gyantás lefedőszerrrel.

Teljesítményjellemzők

Várható eredmények

A nukleáris kromatinnak kéknek kell lennie. A sejtmagvaknak láthatónak kell lennie. A citoplazma a rózsaszínűtől a rózsaszínes narancsig terjedő árnyalatokat mutathat (az alkalmazott ellenfestéstől függően) a vörösvítestek pedig vörösen festődnek.

Ha a megfigyelt eredmények elternek a várt eredményektől, kérjük, forduljon a Sigma-Aldrich műszaki szolgálatához segítségért.

Analitikai teljesítményjellemzők

Az adott tesztek analitikai teljesítményjellemzői az összes célstruktúrán vizsgálva 100% érzékenységet, specifikitást és ismétlhetőséget igazoltak.

Kat. sz.	Termékleírás	Cél	Teszten belüli specifikitas	Teszten belüli érzékenység	Tesztek közötti specifikitas	Tesztek közötti érzékenység
MHS	Mayer-féle hematoxilinoldat	Sejtmagok	3/3	3/3	3/3	3/3

Figyelmezetések és veszélyek

A frissített kockázati, veszélyességi és biztonsági információkért olvassa el a biztonsági adatlapot és a termék címkezését.

MHS16, MHS32, MHS80, MHS128:



H331: Belélegezve mérgező.

P261: A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.

P271: Kizárálag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

P304 + P340 + P311: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

P403 + P233: Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárvva tartandó.

P405: Elzárva tárolandó.

P501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: jóváhagyott hulladékkezelőben.

Ha az eszköz használata során vagy annak használata következtében súlyos baleset történt, kérjük, jelentse azt a gyártónak és/vagy meghatalmazott képviselőjének a helyi nemzeti hatóságnak.

Jelmagyarázat

Az EN ISO 15223-1:2021 szabványban meghatározott jelek

	Gyártó		Katalógusszám
	Lásd a Használati utasítást		Gyártási téTEL kódja
	Meghatározott képviselő az Európai Közösségen/ Európai Unióban		Az Európai Unió megfelelőségi nyilatkozata (az IVDR 2017/746 meghatározása szerint)
	Felhasználható		In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz
	Hőmérsékleti határértékek		Vigyázat!
	Gyártási dátum		Importőr

Hivatkozások

1. Conn's Biological Stains, 10th ed., RW Horobin and JA Kiernan, Editors, Taylor & Francis, NY, 2002, pp 17
2. Histopathologic Technic and Practical Histochemistry, 3rd ed., RD Lillie, Editor. McGraw-Hill, New York, 1965, p 175
3. Theory and Practice of Histological Techniques, Edited by Bancroft JD and Gamble, M, Churchill Livingstone, New York, 2002, p127
4. Theory and Practice of Histotechnology, 2nd ed., Sheehan DC, Hrapchak BB, Editors, CV Mosby Co, St Louis (MO) 1980
5. Laboratory Methods in Histotechnology of the Armed Forces Institute of Pathology, 4th ed., Prophet EB, Mill B, Arrington JB and Sabin LH, Editors, American Registry of Pathology, Washington DC 1992
6. Theory and Practice of Histological Techniques, Edited by Bancroft JD and Gamble, M, Churchill Livingstone, New York, 2002, p129

Elérhetőségek

Megrendelés leadásához látogasson el weboldalunkra: SigmaAldrich.com. Műszaki segítségért látogasson el weboldalunkra: SigmaAldrich.com/techservice.

Átdolgozási előzmények

Rev. 5.0	2016
Rev. 6.0	2022
Rev. 7.0	2022

Áthelyezve az új sablonba a jelenlegi márkajelzéssel. A professzionális használatra vonatkozó megállapítás leírása a rendeltetésszerű használat és az óvintézkedések részekben. A diagnózishoz nyújtott segítségről szóló nyilatkozat áthelyezése a rendeltetésszerű használathoz. A rendeltetésszerű használatra vonatkozó részek átdolgozása az IVDR irányelveknek való megfelelés érdekében. Az Anyagbiztonsági adátlap frissítése Biztonsági adatlapra. Az elérhetőségek frissítése. A mintagyűjtés során a CLSI követésére vonatkozó utasítás eltávolítása. Az EN 980-as szabvány szerinti jelzések eltávolítása és az EN ISO 15223-1:2021 szabvány jelzésére változtatása. A nemkívánatos eseményekkel kapcsolatos elérhetőségek hozzáadása. Frissített szakirodalmi hivatkozások. Átdolgozási előzménytáblázat hozzáadása. Figyelmezetések és veszélyek hozzáadása.

Sigma-Aldrich, Inc.,
3050 Spruce Street,
St. Louis, MO 63103 USA
an affiliate of Merck KGaA,
Darmstadt, Germany
+1(314) 771-5765

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover,
Germany

Merck KGaA,
64271 Darmstadt,
Germany

The Initial M and Sigma-Aldrich are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources.

© 2022 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All rights reserved.

The life science business of Merck KGaA, Darmstadt, Germany operates as MilliporeSigma in the U.S. and Canada.

Návod k použití

Roztok hematoxylinu podle Mayera

Postup č. MHS

IVD CE

**Určené použití**

Roztok hematoxylinu podle Mayera se běžně používá po imunohistochemickém nebo cytochemickém barvení jako kontrastní barvivo jader. Může se také použít pro standardní barvení hematoxylinem a eosinem (H&E), ale častěji se používá tam, kde kyselá alkoholová diferenciace nebo expozice alkoholu může zničit barvené cytoplazmatické složky.³ Složení Mayerova hematoxylinového roztoku nezahrnuje alkohol, a jako takové nebude rozpuštět AEC (3-amino-9-ethylkarbazol), alkalickej fosfátázu/chromogen mořské zeleně nebo jiné rozpustné barevné produkty. Roztok hematoxylinu podle Mayera jsou určeny pro „diagnostické použití in vitro“. Pouze pro profesionální použití. Údaje získané z tohoto manuálního kvalitativního postupu se používají pro stanovení chromatinu v jádru z lidských vzorků. Tyto údaje mohou být použity jako pomůcka pro diagnostiku určitých klinických nebo patofyziologických stavů a měly by být přezkoumány společně s dalšími klinickými diagnostickými testy nebo informacemi.

Hematoxylin, běžně barvivo buněčných jader, je izolován z extraktu dřeva kampeškového dubu.¹ První úspěšná biologická aplikace hematoxylinu byla popsána Bohmerem v roce 1865.¹ Mayer představil svoje složení v roce 1903.² Od té doby se objevilo mnoho dalších formulací. Z nich si oblibenosť udržely přípravky podle Harrise, Gilla, Mayera a Weigerta. Dříve než může být hematoxylin použit jako barvivo buněčných jader, musí být oxidován na hematine a podstoupit reakci s kovovým iontem (mořidlo). Nejuspěšejšími mořidly byly soli hliníku nebo zeleza.

Obecně platí, že hematoxylinové roztoky jsou klasifikovány jako progresivní nebo regresivní na základě koncentrace barviva. Progresivní barviva (např. Mayerův hematoxylin) mají nižší koncentraci barviva a selektivně barví jáderný chromatin, aniž by obarvily cytoplazmatické struktury. Požadovaná intenzita je funkci času. Pokud jsou doby barvení příliš dlouhé, progresivní barvivo může působit podobně jako regresivní roztok barviva. Barvení progresivními barvivy obvykle vyžaduje více času než barvení regresivními barvivy. Regresivní barviva (např. Harrisův hematoxylin) intenzivně barví všechny složky tkáně (jáderné a cytoplazmatické), které lze barvit. Aby bylo dosaženo správné odezvy barvení, musí být z tkáňového řezu odstraněno přebytečné barvivo. Po dostatečné diferenciaci bude správně odbarvený úsek vykazovat obarvení jader, ale cytoplazmatické struktury obarveny nebudou.

Posledním krokem v barvení hematoxylinem je „modření“ tkáňového řezu. Zpočátku jsou tkáňové řezy zbarveny buď nachově nebo načervenale nachově. Po expozici alkalickej roztokům (teplá voda z vodovodu [je-li mírně zásaditá], zředěná voda s amoniakem, Scottova náhražka vodovodní vody nebo uhlíčitan lithným) nabude tkáňový řez charakteristickou modrou barvu preparátu barveného hematoxylinem.

Činidla

Roztok hematoxylinu podle Mayera (Kat. č. MHS: MHS16-500ML; MHS32-1L; MHS80-2.5L; MHS128-4L)

Certifikovaný hematoxylin (1,0 g/l), C.I. 75290, jodičnan sodný (0,2 g/l), síran hlinito-amoniový • 12 H2O (50 g/l), chloralhydrát (50 g/l) a kyselina citronová (1 g/l).

Potřebné speciální materiály, které nejsou součástí dodávky

- Kontrastní barviva, roztoky eosinu Y:
Alkoholový (kat. č. HT1101: HT110116-500ML; HT110132-1L; HT110180-2.5L; HT110128-4L)
Vodný (kat. č. HT1102: HT110216-500ML; HT110232-1L; HT110280-2.5L; HT1102128-4L)
NEBO Alkoholový s floxinem (kat. č. HT1103: HT110316-500ML; HT110332-1L; HT110380-2.5L; HT1103128-4L)
- Chemicky čistý alkohol, (kat. č. R8382-1GA) nebo ethanol, 100%
- Scottův koncentrát náhražky vodovodní vody (kat. č. S5134-6x100ML)
- Xylen nebo náhražka xylynu
- Mikroskop, podložný sklíčka, krycí sklíčka a misky na barvení

Skladování a stabilita

Uchovávejte činidlo při pokojové teplotě (18–26 °C) chráněné před světlem. Činidlo je stabilní do data spotřeby uvedeného na štítku. Nevracejte použitý roztok do zásobní lahve.

Znehodnocení

Pokud je doba zbarvení příliš dlouhá nebo roztok zhnědne, zlikvidujte jej.

Příprava

Před každým použitím roztok hematoxylinu podle Mayera přefiltrujte. Roztok je poté připraven k použití.

Bezpečnostní opatření

Tyto diagnostické zdravotnické prostředky in vitro jsou určeny pro diagnostické použití in vitro v klinickém laboratorním prostředí. Týto diagnostické zdravotnické prostředky in vitro jsou určeny pouze pro profesionální použití kvalifikovaným personálem. Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro Sigma-Aldrich mohou být používány laboratorními pracovníky, kteří jsou výskoleni k manipulaci s lidskými vzorky, které mohou být infekční, k používání mikroskopů a jiného laboratorního vybavení a jejich barevné vidění a ostrost zraku jsou dostatečně pro rozlišení barev a různých objektů pod mikroskopem.

Při zacházení s laboratorními činidly dodržujte běžná bezpečnostní opatření. Odpad zlikvidujte podle všech místních, regionálních či národních předpisů.

Postup**Odběr vzorků**

Žádná známá zkušební metoda nemůže nabídnout naprosté ujištění, že vzorky krve nebo tkáně nebudou zdrojem infekce. Všechny krevní deriváty nebo vzorky tkání je proto nutné považovat za potenciálně infekční.

Nezbytné podrobnosti pro odběr a uchovávání vzorků poskytuje standardní histologické texty.^{4,5}

Poznámky

- Časy uvedené v příbalové informaci jsou přibližné. Osobní preference se budou lišit a časy mohou být upraveny tak, aby vyhovovaly osobním preferencím. Roztoky barviv, které jsou hojně používané, ztrácejí svou barvící schopnost a doba barvení by měla být prodloužena nebo by měly být použity nové roztoky.⁶
- Namísto teplé tekoucí vody z vodovodu lze použít zředěný alkalický roztok. Tím se zkrátí doba potřebná k procesu barvení. Pokud používáte zředěný alkalický roztok, zajistěte vymývání sklíček dálší 2–3 minuty v tekoucí vodovodní vodě, než přejdete k barvení eosinem.
- Některé vodovodní vody jsou kyselé a nevhodné pro použití v kroku „modření“, který je součástí tohoto postupu. Pokud je voda z vodovodu kyselá, použijte zředěný alkalický roztok.
- Nachová nebo červenohnědá jádra svědčí o nedostatečném „modření“.
- Pokud je barvení eosinem nadměrné, může maskovat/překrývat zbarvení jádra. Správné barvení eosinem prokáže 3-tónový efekt. Pro zvýšení diferenciace eosinu prodloužte čas v alkoholech nebo použijte jako první alkohol s výšším obsahem vody. Časy v alkoholech mohou být upraveny tak, aby bylo dosaženo správného stupně zbarvení eosinem.
- Každý den filtrujte pracovní roztok barviva. Denně střídejte alkoholy a xylen/xylénovou náhrázkou.
- Přidání nových zásob do vyčerpaných pracovních roztoků hematoxylinu nebo eosinu se nedoporučuje.
- Vyhnete se nadměrnému přenosu vody z Mayerova hematoxylinu.
- Do každé zkoušky by měly být zařazeny pozitivní kontrolní preparaty.

Postup**Postup 1: Barvení hematoxylinem a eosinem**

- Připravte 95% roztok alkoholu přidáním 5 ml deionizované vody do 95 ml chemicky čistého alkoholu nebo ethanolu (100%).
- Odparafinujte do vody nebo fixujte a hydratujte zmrazené řezy.
- Provedte barvení v roztoku hematoxylinu podle Mayera po dobu 15 minut.
- Oplachujte v teplé tekoucí vodovodní vodě po dobu 15 minut.
- Vložte na 30 sekund do destilované vody.
- Pokud se má použít alkoholový eosin, vložte na 30 sekund do chemicky čistého alkoholu 95%.
- Umistěte do roztoku kontrastního barviva Eosinu Y, alkoholového, vodního nebo alkoholového s foxinem na 30–60 sekund.
- Dehydratujte a projasňte 2 dávkami, z nichž každá obsahuje 95% chemicky čistého alkoholu, chemicky čistého alkoholu a xylen – každou po dobu 2 minut.
- Zamontujte pryskyřičný montážní médium.

Postup 2: Kontrastní barvení jader pro speciální barviva

- Dokončete proces individuálního barvení.
- Propláchněte v deionizované vodě.
- Provedte barvení v roztoku hematoxylinu podle Mayera po dobu 1–5 minut.
- Opláchněte tekoucí vodou z vodovodu nebo zředěte alkalický roztok, dokud jádra nezmordrají.
- Propláchněte v deionizované vodě.
- Pokud je některá část barviva rozpustná v alkoholu, zamontujte ji do vodního montážního média. Pokud je barvivo v alkoholu nerozpustné, dehydratujte v alkoholu, projasňte v xylenu nebo náhrázece xylenu a zamontujte do pryskyřičného montážního média.

Pracovní charakteristiky**Očekávané výsledky**

Jádrový chromatin by měl být modrý. Jádra by měla být viditelná. Cytoplazma bude vykazovat různé odstíny růžové až růžovo-oranžové (v závislosti na použitém kontrastním barvivu) a červené krvinky budou červené.

Pokud se pozorované výsledky liší od očekávaných výsledků, obraťte se na technický servis společnosti Sigma-Aldrich.

Analytické pracovní charakteristiky

nalytické výsledky daných testů provedených na všech cílových strukturách potvrzují 100% citlivost, specifickost a opakovatelnost.

Kat. č.	Popis produktu	Cíl	Specifickost v rámci testu	Citlivost v rámci testu	Specifickost mezi testy	Citlivost mezi testy
MHS	Roztok hematoxylinu podle Mayera	Jádra	3 ze 3	3 ze 3	3 ze 3	3 ze 3

Varování a rizika

Aktuální informace o rizicích, nebezpečích a bezpečnosti si přečtěte v bezpečnostním listu a na označení výrobku.

MHS16, MHS32, MHS80, MHS128:

H331: Toxicity při vdechování.

P261: Nevdechujte prach / dým / plyn / mlhu / výpary / aerosol.

P271: Používejte pouze venku nebo na dobře větraném místě.

P304 + P340 + P311: PŘI VDECHNUTÍ: Odvedte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte mu pohodlné dýchání. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.

P403 + P233: Skladujte na dobré větraném místě. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou.

P405: Uchovávejte uzamčenou.

P501: Obsah/nádobu odevzdaje do schváleného zařízení na likvidaci odpadu.

Pokud během používání tohoto prostředku nebo v důsledku jeho používání došlo k závažné nežádoucí příhodě, nahlaste to výrobci a/nebo jeho autorizovanému zástupci a vašemu národnímu úřadu.

Definice symbolů

Symboly definované v normě EN ISO 15223-1:2021

	Výrobce		Katalogové číslo
	Přečtěte si Návod k použití		Kód šárže
	Autorizovaný zástupce ve Evropském společenství/Evropské unii		Prohlášení o shodě s předpisy Evropské unie (podle definice v IVDR 2017/746)
	Datum spotřeby		Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro
	Teplotní limit		Upozornění
	Datum výroby		Dovozce

Reference

1. Con's Biological Stains, 10th ed., RW Horobin and JA Kiernan, Editors, Taylor & Francis, NY, 2002, pp 17
2. Histopathologic Technic and Practical Histochemistry, 3rd ed., RD Lillie, Editor. McGraw-Hill, New York, 1965, p 175
3. Theory and Practice of Histological Techniques, Edited by Bancroft JD and Gamble, M, Churchill Livingstone, New York, 2002, p127
4. Theory and Practice of Histotechnology, 2nd ed., Sheehan DC, Hrapchak BB, Editors, CV Mosby Co, St Louis (MO) 1980
5. Laboratory Methods in Histotechnology of the Armed Forces Institute of Pathology, 4th ed., Prophet EB, Mills B, Arrington JB and Sabin LH, Editors, American Registry of Pathology, Washington DC 1992
6. Theory and Practice of Histological Techniques, Edited by Bancroft JD and Gamble, M, Churchill Livingstone, New York, 2002, p129

Kontaktní informace

Chcete-li podat objednávku, navštivte naše webové stránky na SigmaAldrich.com. Technický servis naleznete na stránkách technického servisu na naší webové stránce SigmaAldrich.com/techservice.

Historie revizí

Rev. 5.0	2016
Rev. 6.0	2022
Rev. 7.0	2022
Přeneseno do nové šablony s aktuálním značením. Určeno pro profesionální použití v rámci určeného použití a bezpečnostních opatření. Přesunutí nápovědy k určení diagnózy do určeného použití. Revidované určené použití k dosažení souladu s pokyny IVDR. Aktualizovaný bezpečnostní list materiálu k bezpečnostnímu listu. Aktualizované kontaktní informace. Odstraněn pokyn k dodržení CLSI pro odběr vzorků. Odstraněna norma EN 980 a změněna na normu EN ISO 15223-1:2021 pro symboly. Přidány kontaktní informace pro případ nežádoucí události. Aktualizované reference na literaturu. Přidána tabulka historie revizí. Přidána varování a rizika.	



Sigma-Aldrich, Inc.,
3050 Spruce Street,
St. Louis, MO 63103 USA
an affiliate of Merck KGaA,
Darmstadt, Germany
+1(314) 771-5765



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover,
Germany



Merck KGaA,
64271 Darmstadt,
Germany

The Initial M and Sigma-Aldrich are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources.

© 2022 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All rights reserved.

The life science business of Merck KGaA, Darmstadt, Germany operates as MilliporeSigma in the U.S. and Canada.

Bruksanvisning

Mayers hematoksylinløsning

Prosedyre nr. MHS

**Tiltenkt bruk**

Mayers hematoksylinløsning brukes ofte etter immunhistokjemi eller cytokjemifarging som en nukleær motfarging. Den kan også brukes til standard hematoksylin- og eosin- (H&E)-farging, men den brukes oftere der differensiering av sur alkohol eller eksponering for alkohol kan ødelegge den fargeide cytoplasmatiske komponenten.³ Mayers hematoksylinløsning er formulert uten alkohol, og vil derfor ikke løse opp AEC (3-amino-9-etylkarbazol), alkalisk fosfatase/hurtigrodt kromogen eller andre løselige fargeprodukter. Mayers hematoksylinløsninger er for "in-vitro-diagnostisk bruk". Kun for profesjonell bruk. Dataene hentet fra denne manuelle kvalitative prosedyren, brukes til å bestemme kromatin i kjerner i humane prøver. Disse dataene kan brukes som en hjelp til diagnostisering av visse kliniske eller patofysiologiske tilstander, og skal gjennomgås i forbindelse med andre kliniske diagnostiske tester eller informasjon.

Hematoksylin, en vanlig kjernefarge, er isolert fra et ekstrakt av tømmer.¹ Den første vellykkede biologiske påføringen av hematoksylin ble beskrevet av Bohmer i 1865.¹ Mayer innførte sin formulering i 1903.² Siden da har en rekke formuleringer kommet til. Av disse har Harris³, Gills, Mayers og Weigerts beholdt populariteten. Før hematoksylin kan brukes som en kjernefarge, må det oksideres til hematein og kombineres med et metallion (beis). De mest vellykkede beisemidlene har vært salter av aluminium eller jern.

Vanligvis klassifiseres hematoksylinløsninger som progressive eller regressive basert på fargestoffkonsentrasjon. Progressive fargemidler (f.eks. Mayers hematoksylin) har en lavere konsentrasjon av fargestoff og farger selektivt kjernefysisk kromatin uten å farge cytoplasmatiske strukturer. Ønsket intensitet er en funksjon av tid. Hvis fargetiden er for lang, kan et progressivt fargemiddel virke på samme måte som en regressivt fargemiddellostning. Farging med progressive fargemidler krever generelt mer tid enn farging med regressivt fargemidler. Regressive fargemidler (f.eks. Harris hematoksylin) farger alle fargbare vevskomponenter (nukleær og cytoplasmatiske) intens. For å få riktig fargerespons må overflødig fargestoff fjernes fra gevssnittet. Etter tilstrekkelig differensiering vil et riktig avfarget snitt påvise kjernefarging, men vil ikke farge cytoplasmatiske strukturer.

Det siste trinnet i hematoksylinfarging er "blåning" av gevssnittet. Til å begynne farges gevssnittene enten lilla eller en rødlig lilla. Etter eksponering for alkaliske løsninger (varmt springvann [hvis det er svakt alkalisk], fortynnet ammoniakkvann, Scotts springvannsubstittutt eller litiumkarbonat), får gevssnittet den karakteristiske blå fargen til et hematoksylinfarget objektglass.

Reagenser**Mayers hematoksylinløsning** (Kat. nr. MHS: MHS16-500ML; MHS32-1L; MHS80-2.5L; MHS128-4L)

Sertifisert hematoksylin (1,0 g/l), C.I. 75290, natriumjodat (0,2 g/l), aluminiumammoniumsulfat • 12 H₂O (50 g/l), kloralhydrat (50 g/l) og sitronsyre (1 g/l).

Spesielle materialer som er nødvendige, men som ikke følger med

- Eosin Y-løsning motfarging:
Alkoholholdig (kat.nr. HT11011: HT110116-500ML; HT110132-1L; HT110180-2.5L; HT1101128-4L)
vandig (kat.nr. HT1102: HT110216-500ML; HT110232-1L; HT110280-2.5L; HT1102128-4L)
ELLER alkoholholdig med floksin (kat.nr. HT1103: HT110316-500ML; HT110332-1L; HT110380-2.5L; HT1103128-4L)
- Reagensalkohol (kat.nr. R8382-1GA) ELLER etanol, 100 %
- Scotts springvannsubstittutt-konsentratt (kat.nr. S5134-6x100ML)
- Xylen eller xylenesterstatning
- Mikroskop, mikroskopobjektglass, dekkglass og fargingsfat

Oppbevaring og stabilitet

Oppbevar reagensen ved romtemperatur (18–26 °C), beskyttet mot lys. Reagensen er stabil frem til utløpsdatoen som vises på etiketten. Ikke hell brukt løsning tilbake på buljongflasken.

Ferringelse

Kast hvis fargetiden blir for lang eller løsningen blir brun.

Klargjøring

Filtrer Mayers hematoksylinløsning før bruk. Løsningen er da klar til bruk.

Forsiktighetsregler

IVD-ene inkludert i dette settet er beregnet for in vitro-diagnostisk bruk i et klinisk laboratoriemiljø. Disse IVD-ene er kun for profesjonell bruk av kvalifisert personell. IVD-er fra Sigma-Aldrich kan betjenes av laboratoriepersonell med opplæring i å håndtere humane prøver som kan være smittefarlige, bruke mikroskoper og annet laboratorieutstyr og ha tilstrekkelig fargeoppfatning og synsskarphet for å skille farger og andre gjenstander under et mikroskop.

Vanlige forholdsregler ved håndtering av laboratoriereagenser skal følges. Kast avfall i henhold til lokale, statlige eller nasjonale forskrifter.

Prosedyre**Prøveinnehenting**

Ingen kjente testmetoder kan fullt ut garantere at blodprøver eller vev ikke vil overføre infeksjon. Derfor skal alle blodderivater eller vevsprøver betraktes som potensielt smittefarlige.

Standard histologeekster gir nødvendige detaljer for prøveinnsamling og -oppbevaring.^{4,5}

Merknader

- Tidene som er oppgitt i vedlegget, er omtrentlige. Personlige preferanser vil variere, og tiden kan justeres for å passe personlige preferanser. Fargeløsninger som er mye bruk, vil miste fargingsevnen, og fargingstiden skal forlenges eller nye løsninger skal brukes.⁶
- Fortynnede alkaliske løsninger kan brukes i stedet for varmt rennende springvann. Dette vil redusere tiden som trengs for fargingsprosedyren. Hvis du bruker en fortynnet alkalisolns, sorg for å vaske objektglassene i ytterligere 2–3 minutter i rennende springvann før du går videre til eosinfarging.
- Noen steder er springvannet surt og uegnat for bruk i den "blående" delen av denne prosedyren. Hvis springvannet er surt, skal en fortynnet alkalisolns brukes.
- Lilla eller rødbrune kjerner indikerer utilstrekkelig "blåning".
- Hvis eosinfargingen er overdriven, kan kjernefarging maskeres. Riktig eosinfarging vil vise en 3-tonedeffekt. For å øke differensieringen av eosin kan tiden i alkoholer forlenges eller en første alkohol med høyere vanninnhold brukes. Tidene i alkoholene kan justeres for å oppnå riktig grad av eosinfarging.
- Filtrer fargearbeidsløsning daglig. Roter alkoholer og xylen/xylenesterstatning daglig.
- Det anbefales ikke å tilsette ny buljong i utarmete arbeidsløsninger av Mayers hematoksylin eller eosin.
- Unngå å overføre for mye vann til Mayers hematoksylin.
- Positive kontrollglass skal inkluderes i hver kjøring.

Prosedyre**Prosedyre 1: Hematoksylin- og eosinfarging**

- Forbered en 95 % alkohollsning ved å tilsette 5 ml avionisert vann til 95 ml reagens alkohol eller etanol (100 %).
- Avparafiniser til vann eller fiksér og hydrer frosne seksjoner.
- Farg i Mayers hematoksylinløsning i 15 minutter.
- Skyll i varmt, rennende springvann i 15 minutter.
- Plasser i destillert vann i 30 sekunder.
- Plisser i reagensalkohol, 95 % i 30 sekunder hvis alkoholholdig eosin skal brukes.
- Plasser i eosin Y-løsning motfarging, alkoholholdig, vandig eller alkoholholdig med floksin i 30–60 sekunder.
- Dehydrerer og klar gjennom 2 endringer hver av 95 % reagensalkohol, reagensalkohol og xylen i 2 minutter hver.
- Monteres med harpksholdig monteringsmedium.

Prosedyre 2: Kjernefysisk motfarging for spesielle fargemidler

- Fullfør individuell fargingsprosedyre.
- Skyll i avionisert vann.
- Farg i Mayers hematoksylinløsning i 1–5 minutter.
- Skyll i rennende springvann eller fortynnet alkalisk løsning til kjernene er blå.
- Skyll i avionisert vann.
- Hvis noen del av fargemidlet er alkoholløselig, skal det monteres i vandig monteringsmedium. Hvis fargemidlet er alkoholøselig, skal det dehydreres i alkohol, klarnes i xylen eller xylenesterstatning og monteres i harpksholdig monteringsmedium.

Ytelsesegenskaper**Forventede resultater**

Kjernekromatin skal være blått. Nukleoler skal være synlige. Cytoplasma vil vise forskjellige nyanser av rosa til rosa-oransje (avhengig av motfargen som brukes), og røde blodceller vil være røde.

Hvis de observerte resultatene avviker fra de forventede resultatene, skal du kontakte Sigma-Aldrichs tekniske service for å få hjelp.

Analytiske ytelsesegenskaper

De analytiske ytelsesresultatene for de gitte testene utført på alle målstrukturer bekrefter 100 % følsomhet, spesifisitet og repeterbarhet.

Kat. nr.	Produkt-beskrivelse	Mål	Intra-assay spesifisitet	Intra-assay følsomhet	Intra-assay spesifisitet	Intra-assay følsomhet
MHS	Mayers hematoksylinløsning	Kjerner	3 av 3	3 av 3	3 av 3	3 av 3

Advarsler og farer

Se sikkerhetsdatablad og produktmerking for oppdatert risiko-, fare- eller sikkerhetsinformasjon.

MHS16, MHS32, MHS80, MHS128:

H331: Giftig ved innånding.

P261: Unngå å puste inn støv/røyk/gass/tåke/damper/spray.

P271: Bruk kun utendørs eller i et godt ventilert område.

P304 + P340 + P311: VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørг for at det er behagelig å puste. Ring et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege.

P403 + P233: Lagre i et godt ventilert område. Hold beholderen tett lukket.

P405: Lagre innlåst.

P501: Kast innholdet/beholderen til et godkjent avfallsanlegg.

Hvis det har oppstått en alvorlig hendelse under eller som følge av bruk av denne enheten, skal den rapporteres til produsenten og/eller dens autoriserte representant og til din nasjonale myndighet.

Symboldefinisjoner

Symboler som definert i EN ISO 15223-1:2021

	Produsent		Katalognummer
	Se bruksanvisningen		Batchkode
	Autorisert representant i Det europeiske fellesskap/EU		EU-samsvarserklæring (definert i IVDR 2017/746)
	Brukes innen-dato		In-vitro-diagnostisk medisinsk utstyr
	Temperaturgrense		Forsiktig
	Produksjonsdato		Importør

Referanser

- Conn's Biological Stains, 10. utg., RW Horobin and JA Kiernan, Editors, Taylor & Francis, NY, 2002, s. 17
- Histopathologic Technic and Practical Histochemistry, 3. utg., RD Lillie, Editor. McGraw-Hill, New York, 1965, s. 175
- Theory and Practice of Histological Techniques, Edited by Bancroft JD and Gamble, M, Churchill Livingstone, New York, 2002, s. 127
- Theory and Practice of Histotechnology, 2. utg., Sheehan DC, Hrapchak BB, Editors, CV Mosby Co, St Louis (MO) 1980
- Laboratory Methods in Histotechnology of the Armed Forces Institute of Pathology, 4. utg., Prophet EB, Mills B, Arrington JB and Sabin LH, Editors, American Registry of Pathology, Washington DC 1992
- Theory and Practice of Histological Techniques, Edited by Bancroft JD and Gamble, M, Churchill Livingstone, New York, 2002, s. 129

Kontaktinformasjon

Besøk nettstedet vårt på SigmaAldrich.com for å legge inn en bestilling. For teknisk service, besøk siden for tekniske tjenester på nettstedet vårt på SigmaAldrich.com/techservice.

Revisjonshistorikk

Rev. 5.0	2016
Rev. 6.0	2022
Rev. 7.0	2022

Overført til ny mal med gjeldende merkevarebygging. Spesifisert for profesjonell bruk, for tiltenkt bruk og forholdsregler. Flyttet hjelpe til diagnoseerklæring til tiltenkt bruk. Revidert tiltenkt bruk for å samsvara med IVDR-retningslinjene. Oppdatert materialsikkerhetsdatablad til sikkerhetsdatablad. Oppdatert kontaktinformasjon. Fjernet instruksjon om å følge CLSI for prøvetaking. Fjernet EN 980 og endret til EN ISO 15223-1:2021 for symboler. Lagt til kontaktinformasjon for uønskede hendelser. Oppdaterte litteraturreferanser. Lagt til en revisjonshistorikktabell. Lagt til advarsler og farer.



Sigma-Aldrich, Inc.,
3050 Spruce Street,
St. Louis, MO 63103 USA
an affiliate of Merck KGaA,
Darmstadt, Germany
+1(314) 771-5765



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover,
Germany



Merck KGaA,
64271 Darmstadt,
Germany

The Initial M and Sigma-Aldrich are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources.

© 2022 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All rights reserved.

The life science business of Merck KGaA, Darmstadt, Germany operates as MilliporeSigma in the U.S. and Canada.

Kullanma Talimatı

Mayer Hematoksilin Solüsyonu

Prosedür No. MHS

IVD CE

Kullanım Amacı

Mayer Hematoksilin Solüsyonu, nükleer zit boyama olarak immunohistokimya veya sitokimya boyamasından sonra yaygın olarak kullanılır. Standart hematoksilin ve eozin (H&E) boyama için de kullanılabilir, ancak daha yaygın olarak asit alkol farkilaştırmalarının veya alkole maruz kalmanın boyanın sitoplazmik bileşeni yok edebileceği durumlarda kullanılır.³ Mayer Hematoksilin Solüsyonu alkolsüz formüle edilmiş ve bu nedenle AEC (3-amino-9-etilkarbazol), alkinik fosfataz/Hızlı Kırmızı kromojen veya diğer çözünür renkli ürünlerini çözmez. Mayer Hematoksilin Solüsyonları "In Vitro Tanı Amaçlı Kullanımı" içindir. Yalnızca profesyonel kullanım içindir. Bu manuel kalitatif prosedürden elde edilen veriler, insan numuneleri çekirdeklere kromatinin belirlemesini için kullanılabilir. Bu veriler, belirli klinik durumları veya patofizyolojik durumların tanısında yardımcı olarak kullanılabilir ve diğer klinik tanı testleri veya bilgiler ile birlikte değerlendirilmelidir.

Yayın bir nükleer boyaya olan hematoksilin, bir bakkam özünden izole edilir.¹ Hematoksilinin ilk başarılı biyolojik uygulaması 1865'te Bohmer tarafından tanımlanmıştır.¹ Mayer kendi formülasyonunu 1903'te sunmuştur.² O tarihten bu yana sayısal formülasyon ortaya çıkmıştır. Bunnlardan Harris, Gill, Mayer ve Weigert uygulamaları bilinirliğini korumustur. Hematoksilin nükleer boyası olarak kullanıldından önce, hemateine öksürüklenme ve bir metalik iyona (mordan) birleştirilmelidir. En başarılı mordanlar, alüminyum veya demir tuzlardır.

Genel olarak hematoksilin solüsyonları, boyaya konsantrasyonuna göre progresif veya regresif olarak sınıflandırılır. Progresif boyalar (ör. Mayer hematoksilini) daha düşük boyaya konsantrasyonuna sahiptir ve sitoplazmik yapıları boyamadan seçici olarak nükleer kromatin boyar. İstenen yoğunluk bir zaman fonksiyonudur. Boyama süreleri aşırı düzeydeye progresif bir boyaya, regresif bir boyaya solüsyonuna benzer şekilde hareket edebilir. Progresif boyalarla boyama genellikle regresif boyalarla boyamadан daha fazla zaman gerektir. Regresif boyalar (ör. Harris hematoksilini) tüm boyanabilir doku bileşenlerini (nükleer ve sitoplazmik) yoğun bir şekilde boyar. Doğru boyama yanıtına ulaşmak için doku kesitinden fazla boyaya çıkarılmalıdır. Yeterli farkilaştırmadan sonra, uygun şekilde boyası çıkmış bir kesit nükleer boyama gösterir, ancak sitoplazmik yapılar boyanmaz.

Hematoksilin boyamanın son adımı doku kesitinin "mavileştirilmesidir". Başlangıçta doku kesitinin ya mor ya da kırmızılık tonu renktedir. Alkali solüsyonları maruz kaldıkları sonra (ilk musluk suyu [hafif alkali ise], seyreltik amonyak su, Scott musluk suyu ikamesi veya litium karbonat), doku kesiti hematoksilin boyalı bir lamin karakteristik mavı rengini alır.

Reaktifler**Mayer Hematoksilin Solüsyonu** (Kat. No. MHS: MHS16-500ML; MHS32-1L; MHS80-2.5L; MHS128-4L)

Sertifikalı hematoksilin (1,0 g/L), C.I. 75290, sodyum iodat (0,2 g/L), alüminyum amonyum sulfat • 12 H₂O (50 g/L), kloral hidrat (50 g/L) ve sitrik asit (1 g/L).

Sağlanmayan Gerekli Özel Malzemeler

- Eozin Y Solüsyonu Zit Boyama:
Alkollü (Kat. No. HT1101: HT110116-500ML; HT110132-1L; HT110180-2.5L; HT1101128-4L)
Sulu (Kat. No. HT1102: HT110216-500ML; HT110232-1L; HT110280-2.5L; HT1102128-4L)
veya Alkollü ve Floksinli (Kat. No. HT1103: HT110316-500ML; HT110332-1L; HT110380-2.5L; HT1103128-4L)
- Reaktif Alkol (Kat. No. R8382-1GA) veya Etanol, %100
- Scott Musluk Suyu İkame Konsantresi (Kat. No. S5134-6x100ML)
- Ksilen veya Ksilen Muadili
- Mikroskop, mikroskop lamları, lameilleri ve boyama kapları

Saklama ve Stabilité

Reaktif oda sıcaklığında (18–26°C) ışıkten koruyarak saklayın. Reaktif, etikette gösterilen son kullanma tarihine kadar stabildir. Kullanılmış solüsyonu stok şişesine geri koymayın.

Bozulma

Bozma süreleri aşırı hale gelirse veya solüsyon kahverengiye dönerse atın.

Hazırlama

Her kullanımdan önce Mayer Hematoksilin Solüsyonunu filtreleyin. Solüsyon daha sonra kullanıma hazırdr.

Önlemler

Bu IVD'ler, klinik laboratuvar ortamında in vitro tanı amaçlı kullanıma yönelikdir. Bu IVD'ler yalnızca kalifiye personel tarafından profesyonel kullanım içindir. Sigma-Aldrich IVD'ler, bulaşıcı olabilen insan numunelerini işlemek, mikroskop ve diğer laboratuvar ekipmanlarını kullanmak üzere eğitilmiş, renkleri ve mikroskop altında diğer nesneleri ayırt etmek için renk algısına ve görme keskinliğine sahip laboratuvar personeli tarafından kullanılabilir.

Laboratuvar reaktiflerini kullanırken uygulanan normal önlemlere uyulmalıdır. Atıkları tüm yerel, eyalet, il veya ulusal seviyedeki yönetmeliklere uygun olarak atın.

Prosedür**Numune Toplama**

Bilinen hiçbir test yöntemi, kan örneklerinin veya dokunun enfeksiyon bulastırmayıcağını tam olarak garanti edemez. Bu nedenle, tüm kan türevleri veya doku örnekleri potansiyel olarak bulaşıcı kabul edilmelidir.

Standart histoloji metinlerinde numune toplama ve saklamaya ilgili ayrıntılar sağlanmıştır.^{4,5}

Notlar

- Bu kılavuzda verilen süreler yakınsaktır. Kişisel tercihler değişebilir ve süreler kişisel tercihlerde göre ayarlanabilir. Yoğun olarak kullanılan boyaya solüsyonları boyama güçlerini kaybeder; boyama süreleri uzatılmalı veya yeni solüsyonlar kullanılmalıdır.⁶
- İlk akan musluk suyu yerine seyreltik alkali solüsyon kullanılabılır. Bu, boyama prosedürü için gereken süreyi kısaltır. Seyreltik bir alkali solüsyon kullanıyarorsanız Eozin boyaması geçmeden önce lamları akan musluk suyunda 2–3 dakika daha yakınlığından emin olun.
- Bazı musluk suyu kaynakları asidiktir ve bu prosedürün "mavileştirme" bölümünde kullanım için uygun değildir. Musluk suyu asidik ise seyreltik bir alkali solüsyon kullanın.
- Mor veya kırmızı-kahverengi çekirdekler yetersiz "mavileşme" göstergesidir.
- Eozin boyaması sonrası ise nükleer boyanın maskelenebilir. Uygun eozin boyaması 3 tonlu bir etki gösterir. Eozinin farklılaşmasını artırmak için alkollerde süreyi uzatın veya daha yüksek su içeriğine sahip ilk alkollü kullanın. Alkollerdeki süreler, uygun derecede eozin boyaması elde etmek için ayarlanabilir.
- Çalışma boyası solüsyonunu günlük olarak filtreleyin. Alkoller ve ksilen/ksilen ikamesini günlük olarak değiştirin.
- Tükenmiş Mayer hematoksilin veya eozin çalışma solüsyonlarına yeni stok eklenmesi önerilmez.
- Mayer Hematoksiline sonrası su taşınmasından kaçının.
- Her çalışma pozitif kontrol lamları dahil edilmelidir.

Prosedür**Prosedür 1: Hematoksilin ve Eozin Boyama**

1. 95 mL Reaktif Alkol veya Etanole (%100) 5 mL deionize su ekleyerek %95 alkol solüsyonu hazırlayın.
2. Suya deparafinize edin veya donmuş kesitlere fiksasyon uygulayın ve hidratlayın.
3. 15 dakika Mayer Hematoksilin Solüsyonu içinde boyama yapın.
4. 15 dakika boyanca akan ilk musluk suyunda durulayın.
5. 30 saniye distile suya koyun.
6. Alkollü Eozin kullanılabilecek 30 saniye boyunca %95 Reaktif Alkole yerleştirin.
7. 30–60 saniye Eozin Y Solüsyonu Zit Boyama, Alkollü, Sulu veya Alkollü ve Floksinli içine yerleştirin.
8. Her biri için 2 dakika süreyle %95 Reaktif Alkol, Reaktif Alkol ve ksilenle 2 kez dehidre edin ve temizleyin.
9. Reçineli yerleştirme ortamı ile yerleştirin.

Prosedür 2: Özel Boyalar İçin Nükleer Zit Boyama

1. Bireysel boyama prosedürünü tamamlayın.
2. Deionize suda durulayın.
3. 1–5 dakika Mayer Hematoksilin Solüsyonu içinde boyama yapın.
4. Çekirdekler mavı olana kadar akan musluk suyunda veya seyreltik alkalin solüsyonda durulayın.
5. Deionize suda durulayın.
6. Boyanın herhangi bir kısmında çözünürse sulu yerleştirme ortamına yerleştirin. Boya alkolde çözünürse ise alkolde dehidre edin, ksilen veya ksilen ikamesi ile temizleyin ve reçineli yerleştirme ortamına yerleştirin.

Performans Özellikleri**Beklenen Sonuçlar**

Nükleer kromatin mavi olmalıdır. Nükleoller görünür olmalıdır. Sitoplazma, kullanılan zit boyamaya bağlı olarak pembeden pembe-turuncuya kadar çeşitli tonlar gösterir ve alyuvarlar kırmızı olur.

Gözlemlenen sonuçlar beklenen sonuçlardan farklılaşsa, yardım için lütfen Sigma-Aldrich Teknik Servisi ile iletişime geçin.

Analitik Performans Özellikleri

Tüm hedef yapıları üzerinde yürütelen belirli testlere ait analistik performans sonuçları %100 duyarlılık, özgüllük ve tekrarlanabilirliği doğrulamaktadır.

Kat. No.	Ürün Tanımı	Hedef	Tahlil İçi Özgüllük	Tahlil İçi Duyarlılık	Tahliller Arası Özgüllük	Tahliller Arası Duyarlılık
MHS	Mayer Hematoksilin Çözeltisi	Cekirdekler	3'te 3	3'te 3	3'te 3	3'te 3

Uyarılar ve Tehlikeler

Güncellenmiş herhangi bir risk, tehlike veya güvenlik bilgisi için Güvenlik Veri Formuna ve ürün etiketine bakın.

MHS16, MHS32, MHS80, MHS128:

H331: Solunması durumunda toksiktir.

P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyi solumaktan kaçının.

P271: Sadece dışında veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.

P304 + P340 + P311: SOLUNMASI HALİNDE: Kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahatça nefes alabileceği bir durumda tutun. Bir ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİ/doktoru arayın.

P403 + P233: İyi havalandırılan bir yerde saklayın. Kabı sıkıca kapatılmış olarak tutun.

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçeriği/kabı onaylanmış bir atık bertaraf tesisinde bertaraf edin.

Bu cihazın kullanımı sırasında veya kullanımı sonucunda ciddi bir olay meydana gelirse, lütfen bunu üreticiye ve/veya yetkili temsilcisine ve ulusal yetkili makamınıza bildirin.

Sembol Tanımları

EN ISO 15223-1:2021'de tanımlanan semboller

	Üretici	 REF	Katalog Numarası
	Kullanma Talimatına bakın	 LOT	Parti Kodu
	Avrupa Topluluğu'nda/Avrupa Birliği'nde Yetkili Temsilci	 CE	Avrupa Birliği Uygunluk Beyanı (IVDR 2017/746'da tanımlanmıştır)
	Son Kullanma Tarihi	 IVD	İn vitro tanı amaçlı tıbbi cihaz
	Sıcaklık Sınırı		Dikkat
	Üretim Tarihi		İthalatçı

Referanslar

- Conn's Biological Stains, 10th ed., RW Horobin and JA Kiernan, Editors, Taylor & Francis, NY, 2002, s. 17
- Histopathologic Technic and Practical Histochemistry, 3rd ed., RD Lillie, Editor. McGraw-Hill, New York, 1965, s. 175
- Theory and Practice of Histological Techniques, Edited by Bancroft JD and Gamble, M, Churchill Livingstone, New York, 2002, s. 127
- Theory and Practice of Histotechnology, 2nd ed., Sheehan DC, Hrapchak BB, Editors, CV Mosby Co, St Louis (MO) 1980
- Laboratory Methods in Histotechnology of the Armed Forces Institute of Pathology, 4th ed., Prophet EB, Mills B, Arrington JB and Sabin LH, Editors, American Registry of Pathology, Washington DC 1992
- Theory and Practice of Histological Techniques, Edited by Bancroft JD and Gamble, M, Churchill Livingstone, New York, 2002, s. 129

İletişim Bilgileri

Sipariş vermek için lütfen SigmaAldrich.com adresinden web sitemizi ziyaret edin. Teknik Servis için lütfen SigmaAldrich.com/techservice adresinden web sitemizin teknik servis sayfasını ziyaret edin.

Revizyon Geçmişi

Rev. 5.0	2016
Rev. 6.0	2022
Rev. 7.0	2022
Mevcut markalama ile yeni şablon aktarıldı. Kullanım amacı ve önlemler bölümünde profesyonel kullanım amaçlı olduğu belirtildi. Tanya yardımcı ifadesi, kullanım amacı bölümüne aktarıldı. Kullanım amacı, IVDR önergelerine uyumlu şekilde revize edildi. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu, Güvenlik Bilgi Formu olarak güncellendi. İletişim bilgileri güncellendi. Numune toplama için CLSI'yi takip etme talimatı kaldırıldı. Semboller için EN 980 kaldırıldı ve EN ISO 15223-1:2021 olarak değiştirildi. Advers olay iletişim bilgileri eklendi. Literatür referansları güncellendi. Bir revizyon geçmişi tablosu eklendi. Uyarılar ve Tehlikeler eklendi.	



The Initial M and Sigma-Aldrich are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources.

© 2022 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All rights reserved.

The life science business of Merck KGaA, Darmstadt, Germany operates as MilliporeSigma in the U.S. and Canada.